

**ADAPS M32-NPT1-1/4-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Adapter der Serie ADAP bieten Flexibilität und Vielseitigkeit beim Füllen von ungenutzten Eingängen in Ex-Geräten unter Beibehaltung des Explosionsschutzes Ex d und der Erhöhten Sicherheit Ex e sowie der Schutzart IP66/67/68.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                   | ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 32, 1 1/4" NPT, Edelstahl 1.4404 |
| Best.-Nr.                    | <a href="#">1262110000</a>                                                     |
| Art                          | ADAPS M32-NPT1-1/4-W                                                           |
| GTIN (EAN)                   | 4050118093148                                                                  |
| VPE                          | 12 ST                                                                          |
| Lieferstatus                 | Abgekündigt                                                                    |
| Datum der letzten Bestellung | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                      |

## ADAPS M32-NPT1-1/4-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |             |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Breite       | 51 mm    | Breite (inch) | 2.0079 inch |
| Länge        | 39 mm    | Länge (inch)  | 1.5354 inch |
| Nettogewicht | 141.53 g |               |             |

### Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...120 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

|                                |                        |                                |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabeldurchmesser außen, max.   | 24 mm                  | Kabeldurchmesser außen, min.   | 1 mm                                                                                                                                                          |
| O-Ring                         | Silikon                | Anzugsdrehmoment               | 65 Nm                                                                                                                                                         |
| Silikone                       | Ja                     | Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C                                                                                                                                                        |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C                 | Gewindesteigung                | 1.5 mm                                                                                                                                                        |
| Halogene                       | halogenfrei            | Normen                         | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Schlüsselweite 1               | 46 mm                  | Schutzart                      | IP66                                                                                                                                                          |
| Verschraubung                  | M 32                   | Werkstoff                      | Edelstahl 1.4404                                                                                                                                              |
| Gewinde (außen)                | M 32                   | Gewinde (innen)                | 1 1/4" NPT                                                                                                                                                    |
| Gewindelänge                   | 16 mm                  | Zündschutzart                  | Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit                                                                                                                   |
| Installationsvorgaben          | Siehe Montageanleitung |                                |                                                                                                                                                               |

### Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

|                                           |                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kennzeichnung                             | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)TÜV IT 16ATEX 059X |
| Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X                                  | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC) 2020322313000069   |
| Zertifikat-Nr. (IECEx)                    | IECExTPS16.0004X                                    |                                                            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 |             |             |

**ADAPS M32-NPT1-1/4-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Zubehör**
**Unterlegscheibe Nylon – GWDR**


Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Art        | GWDR M32-W                 | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1185630000</a> | geschlossen, M 32, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078329              |                            |
| VPE        | 160 ST                     |                            |

**Edelstahl-Kontermuttern, natur**


Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Art        | SKMUS M32-W                | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1185710000</a> | SKMU SS (Gegenmutter aus Edelstahl), Gegenmutter, M 32, 3.8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118233759              | Edelstahl 1.4404                                                |
| VPE        | 144 ST                     |                                                                 |