

CBH 8.1/6.2 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Befestigung von Kabel und Kabelbündel mit Kabelbinder
im Schaltschrank und Unterverteiler.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, 6.2 x 8.1 mm, Kunststoff, 80 N
Best.-Nr.	1279200000
Art	CBH 8.1/6.2 NC
GTIN (EAN)	4008 190068820
VPE	4000 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0.0787 inch
Höhe	8.1 mm	Höhe (inch)	0.3189 inch
Breite	6.2 mm	Breite (inch)	0.2441 inch
Länge	2 mm	Länge (inch)	0.0787 inch
Nettogewicht	1 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...105 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Installationsmaterial

Max. Kabelbinderbreite	7.8 mm	UV-beständig	Ja
Wieder zu öffnen	Nein	Ausführung	für Montagebleche
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Zugfestigkeit	80 N
Zugfestigkeit (Pound-force)	18 lbf	Durchmesser Befestigungsbohrung	6.5 mm

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Anzahl der Beutel im Karton (Stück): 40 Anzahl der Artikel im Beutel (Stück): 100 Eine Liefereinheit entspricht einer Kartonmenge und es kann nur ein Vielfaches der Liefereinheit bestellt werden.
----------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Zeichnungen

Maßzeichnung

