

**PAC-S1200-HE20-V0-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1329110010</a>                                       |
| Art        | PAC-S1200-HE20-V0-1M                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248195589                                                    |
| VPE        | 1 ST                                                             |

## PAC-S1200-HE20-V0-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 150 g |
|--------------|-------|

## Temperaturen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur |  |
|--------------------|--|

## Umweltanforderungen

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
|-------------------------|----------------------|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c |
|----------------------------------------------|----|

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
|------|--------------------------------------|

## Allgemeine Daten

|                         |           |                       |                                                |
|-------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Kabellänge              | 1 m       | Geeignet für          | digitale Signale                               |
| Werkstoff               | PVC       | Kabel                 | Kabel LiYY                                     |
| Anschluss Schnittstelle | HE10 20P  | Anzahl der Pole, min. | 20 Pole                                        |
| Außendurchmesser        | 10 ± 1 mm | Anschluss SPS         | 2 x SIEMENS S71200<br>6ES7292-1AG30-0XA0<br>7P |
| Leiterquerschnitt       | 0.25 mm²  |                       |                                                |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |