

MetalliCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromat beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetalliCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetalliCard universell einsetzbar.

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	MetalliCard, Gerätemarkierer, 30 x 60 mm, silber
Best.-Nr.	1327690000
Art	CC-M 30/60 ST
GTIN (EAN)	4050118132571
VPE	100 ST

CC-M 30/60 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.5 mm	Tiefe (inch)	0.0197 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch
Breite	60 mm	Breite (inch)	2.3622 inch
Nettogewicht	6.82 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-55...130 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Ausführung	steckbar	
Breite	60 mm	
Einsatztemperaturbereich, max.	130 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C	
Farbe	silber	
Werkstoff	Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), Edelstahl 1.4301	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MetalliCard
Schriftfeldgröße	30.2 x 57.2 mm	
empfohlene Industrien	Energie, Prozess	
kompatibler Drucker		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MetalliCard = Device markers	
Einsatztemperaturbereich	-55...130 °C	

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-M 30/60 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen


Anwendungsbeispiel



CC-M 30/60 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Ergänzende Produkte****Allgemeine Bestelldaten**

Art	DKB CC 30/60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1341130000	MetalliCard, Klebestreifen, 30 x 60 mm, transparent
GTIN (EAN)	4050118145434	
VPE	100 ST	
Art	INLAY CC-M 30/60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1341107000	
GTIN (EAN)	4050118145502	
VPE	1 ST	
Art	INLAY CC-M UNIVERSAL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1341120000	
GTIN (EAN)	4050118145458	
VPE	1 ST	
Art	PRIMER CC-M	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2068020000	
GTIN (EAN)	4050118416534	
VPE	100 ST	