

PAC-S1200-HE20-V3-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Vorkonfektionierte Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm ²
Best.-Nr.	1329170030
Art	PAC-S1200-HE20-V3-3M
GTIN (EAN)	4032248299966
VPE	1 ST

PAC-S1200-HE20-V3-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	384 g
--------------	-------

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

Allgemeine Daten

Kabellänge	3 m
Werkstoff	PVC
Anschluss Schnittstelle	HE10 20P
Außendurchmesser	10 ± 1 mm
Leiterquerschnitt	0.25 mm ²

Geeignet für	digitale Signale
Kabel	Kabel LiYY
Anzahl der Pole, min.	20 Pole
Anschluss SPS	4 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237
ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20

ETIM 7.0	EC000237
ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20