

## PAC-UNIV-D9M-F-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 7,8 ± 1 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1350400030</a>                              |
| Art        | PAC-UNIV-D9M-F-3M                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248186556                                           |
| VPE        | 1 ST                                                    |

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 522.3 g |
|--------------|---------|

#### Temperaturen

|                 |             |                    |          |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|

#### Umweltanforderungen

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform                              |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

#### Allgemeine Daten

|                         |               |                       |                             |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Kabellänge              | 3 m           | Geeignet für          | analoge Signale             |
| Werkstoff               | PVC           | Kabel                 | Kabel LiYCY                 |
| Anschluss Schnittstelle | SUB-D MALE 9P | Anzahl der Pole, min. | 9 Pole                      |
| Außendurchmesser        | 7,8 ± 1 mm    | Anschluss SPS         | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) |
| Leiterquerschnitt       | 0.25 mm²      |                       |                             |

#### Elektrische Daten

|                         |                     |                                     |           |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| Gesamtstrom, max.       | 3 A                 | Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A       |
| Nennspannung            | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Widerstand                          | ≤ 80 mΩ/m |
| Betriebsspannung        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapazität Ader / Adern              | 300 pF/m  |
| Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m            |                                     |           |

#### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |