

**PAC-UNIV-D9M-F-3M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 7,8 ± 1 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1350400035</a>                              |
| Art        | PAC-UNIV-D9M-F-3M5                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248285822   |
| VPE        | 1 ST  |

## PAC-UNIV-D9M-F-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 587.3 g |
|--------------|---------|

### Temperaturen

|                 |             |                    |          |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|

### Umweltanforderungen

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform                              |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Allgemeine Daten

|                         |                      |                       |  |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Kabellänge              | 3.5 m                | Geeignet für          | analoge Signale                          |
| Werkstoff               | PVC                  | Kabel                 | Kabel LiYCY                              |
| Anschluss Schnittstelle | SUB-D MALE 9P        | Anzahl der Pole, min. | 9 Pole                                   |
| Außendurchmesser        | 7,8 ± 1 mm           | Anschluss SPS         | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| Leiterquerschnitt       | 0.25 mm <sup>2</sup> |                       |  |

### Elektrische Daten

|                         |                     |                                     |           |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| Gesamtstrom, max.       | 3 A                 | Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A       |
| Nennspannung            | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Widerstand                          | ≤ 80 mΩ/m |
| Betriebsspannung        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapazität Ader / Adern              | 300 pF/m  |
| Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m            |                                     |           |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |