Datenblatt

# PAC-UNIV-HE10-HE10-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

## Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC |
| Best.-Nr. | 1349630010 |
| Art | PAC-UNIV-HE10-HE10-1M |
| GTIN (EAN) | 4032248161263 |
| VPE | 1 ST |

# Datenblatt

## PAC-UNIV-HE10-HE10-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technische Daten

### Zulassungen

| | |
|---|---|
| ROHS | Konform |

### Abmessungen und Gewichte

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 68 g |

### Temperaturen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 |

### Umweltanforderungen

| | |
|---|---|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabellänge | 1 m | Geeignet für | digitale Signale |
| Werkstoff | PVC | Kabel | Kabel LiYY |
| Anschluss Schnittstelle | FLAT CABLE CONECTOR HE10 10P | Anzahl der Pole, min. | 10 Pole |
| Außendurchmesser | 7 ± 1 mm | Anschluss SPS | FLAT CABLE CONECTOR HE10 10P |
| Leiterquerschnitt | 0.14 mm² | | |

### Elektrische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gesamtstrom, max. | 3 A | Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
| Nennspannung | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Widerstand | ≤ 150 mΩ/m |
| Betriebsspannung | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
| Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m | | |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |