

PAC-UNIV-HE20-HE20-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC |
| Best.-Nr. | 1349670005 |
| Art | PAC-UNIV-HE20-HE20-0M5 |
| GTIN (EAN) | 403224817392 1 |
| VPE | 1 ST |

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 20.11 g

Temperaturen

Lagertemperatur -10...60 °C Betriebstemperatur -10...50

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Kabellänge | 0.5 m | Geeignet für | digitale Signale |
| Werkstoff | PVC | Kabel | Kabel LiYY |
| Anschluss Schnittstelle | FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P | Anzahl der Pole, min. | 20 Pole |
| Außendurchmesser | 8,6 ± 1 mm | Anschluss SPS | FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P |
| Leiterquerschnitt | 0.14 mm ² | | |

Elektrische Daten

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
| Gesamtstrom, max. | 3 A | Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
| Nennspannung | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Widerstand | ≤ 150 mΩ/m |
| Betriebsspannung | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
| Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |