



Mithilfe dieses Verkabelungssystems für die wichtigsten Siemens Ein-/Ausgangskarten S7-300 und S7-400 ist der Anwender in der Lage, ein Byte-Verbindungssystem sowohl für die digitalen Ein- als auch Ausgänge zu gestalten. Das System besteht aus:

- Kabel mit Frontadapter für die SPS und Standard-Flachleitungssteckverbinder für die Schnittstelle.
- Passive Schnittstelle oder pro Relais im Byte-Modus (gemeinsame Versorgung in Gruppen von 8 Signalen).
- Wesentliche Systemvorteile:
- Kürzere Projektierungs-, Plan- und Inbetriebnahmezeiten.
- Zeiteinsparung bei der Montage.
- Platzeinsparung.
- Beseitigung von Verkabelungsfehlern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.	1355950025
Art	PAC-M340-UNIU-V0-2M5
GTIN (EAN)	4099986581104
VPE	1 ST

PAC-M340-UNI-U-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	351 g
--------------	-------

Temperaturen

Lagertemperatur	-10...60 °C	Betriebstemperatur	-10...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-------------

Allgemeine Daten

Kabellänge	2.5 m	Geeignet für	digitale Signale
Werkstoff	PVC	Kabel	Kabel LiYY
Anschluss Schnittstelle	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	Anzahl der Pole, min.	20 Pole
Außendurchmesser	8,6 ± 1 mm	Anschluss SPS	SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
Leiterquerschnitt	0.25 mm ²		

Elektrische Daten

Gesamtstrom, max.	3 A	Hochspannungs Test	1 KV/1s
Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A	Nennspannung	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Widerstand	≤ 80 mΩ/m	Betriebsspannung	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Kapazität (Ader / Adern)	300 pF/m		

Bemessungsdaten UL

Gesamtstrom, max.	3 A
-------------------	-----

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		