

**PAC-UNIV-HE40-F-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1349880100</a>     |
| Art        | PAC-UNIV-HE40-F-10M            |
| GTIN (EAN) | 4032248267712                  |
| VPE        | 1 ST                           |

## PAC-UNIV-HE40-F-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 1315 g |
|--------------|--------|

## Temperaturen

|                 |             |                    |          |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform                    |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Allgemeine Daten

|                         |                           |                       |                                          |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Kabellänge              | 10 m                      | Geeignet für          | digitale Signale                         |
| Werkstoff               | PVC                       | Kabel                 | Kabel LiYY                               |
| Anschluss Schnittstelle | FLAT CABLE PLANO HE10 40P | Anzahl der Pole, min. | 40 Pole                                  |
| Außendurchmesser        | 11,7 ± 1 mm               | Anschluss SPS         | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> ) |
| Leiterquerschnitt       | 0.14 mm <sup>2</sup>      |                       |                                          |

## Elektrische Daten

|                         |                     |                                     |            |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
| Gesamtstrom, max.       | 3 A                 | Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A        |
| Nennspannung            | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Widerstand                          | ≤ 150 mΩ/m |
| Betriebsspannung        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapazität Ader / Adern              | 300 pF/m   |
| Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m            |                                     |            |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |