

**SAIE-M23S-S-EM-M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ausführung                   | Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse |
| Best.-Nr.                    | <a href="#">1373440000</a>                              |
| Art                          | SAIE-M23S-S-EM-M20                                      |
| GTIN (EAN)                   | 4050118175028                                           |
| VPE                          | 1 ST                                                    |
| Lieferstatus                 | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.      |
| Datum der letzten Bestellung | 2026-12-31T00:00:00+01:00                               |

## SAIE-M23S-S-EM-M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |      |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 20 g |
|--------------|------|

## Umweltanforderungen


|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform                              |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

|                           |                       |                 |             |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| Gehäusebasismaterial      | Kupfer-Zink-Legierung | Schutzart       | IP67, IP69K |
| Verschmutzungsgrad        | 3                     | Schirmanschluss | Ja          |
| Temperaturbereich Gehäuse | -40...+125 °C         |                 |             |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003556    | ETIM 9.0    | EC003556    |
| ETIM 10.0   | EC003556    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-24 |             |             |

**Zeichnungen****Maßzeichnung****Montageausschnitt**