

## **IE-CSPD5US0150VAPVAP-X**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Systemkabel, PushPull Power, PushPull Power, PUR, 15 m	
BestNr.	<u>1403680150</u>	
Art	IE-CSPD5US0150VAPVAP-X	
GTIN (EAN)	4050118205428	
VPE	1 ST	



## **IE-CSPD5US0150VAPVAP-X**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewichte				
I ::	4.5	1" " "	F00 FF10: 1	
Länge Nettogewicht	15 m 2060 g	Länge (inch)	590.5512 inch	
	2000 g			
Temperaturen				
Lagertemperatur	-50 °C80 °C	Betriebstemperatur	-40 °C80 °C	
Verlegetemperatur	-40 °C80 °C	·		
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Standards				
Steckverbinder Norm	in accordance with PROFINET specification			
Elektrische Eigenschaften				
Namananana	24 V	Strombelastbarkeit bei 50 °C	16 A	
Nennspannung	24 V	Strombelastbarkeit bei 50°C	10 A	
Normen				
Steckverbinder Norm	in accordance with			
	PROFINET specification			
Stecker				
Stecker rechts	PushPull Power, IP67, Buchsenkontakt, gerade, Stecker, Zinkdruckguss, ungeschirmt	Stecker links	PushPull Power, IP67, Buchsenkontakt, gerade, Stecker, Zinkdruckguss, ungeschirmt	
Kabelaufbau				
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16	Mantelfarbe	grau (ähnlich RAL 7001)	
Querschnitt	5*1.5 mm <sup>2</sup>	Schirmung	ungeschirmt	
Anzahl der Adern	5	Isolation	TPE	
Manteldurchmesser, max.	9 mm	Werkstoff Mantel	PUR	
Leitermaterial	blanker Kupferleiter			
Mechanische und Materialeig	enschaften Kabel			
Halogene	Nein	Biegeradius, min., einmalig	5 x Kabeldurchmesser	
Flammwidrigkeit	in accordance with IEC 60332-1-2	Stogoradius, Hills, onilliang	o A Raboladiolillicasel	
Stecker links				
Stecker links	PushPull Power, IP67, Buchsenkontakt, gerade,			

Erstellungs-Datum 13.11.2025 03:56:32 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Stecker, Zinkdruckguss, ungeschirmt

#### Stecker rechts

Stecker rechts

PushPull Power, IP67,
Buchsenkontakt, gerade,
Stecker, Zinkdruckguss,
ungeschirmt

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 9.0	27-06-20-01
ECLASS 9.1	27-06-23-90	ECLASS 10.0	27-06-01-05
ECLASS 11.0	27-06-01-05	ECLASS 12.0	27-06-01-05
ECLASS 13.0	27-06-01-05	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		

Katalogstand / Zeichnungen

### **IE-CSPD5US0150VAPVAP-X**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Neutral



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markiererlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	TM-I 12 MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1718411044</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190348977	
VPE	320 ST	
Art	TM-I 18 MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1718431044</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190349011	
VPE	320 ST	

Erstellungs-Datum 13.11.2025 03:56:32 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4