

## PAC-UNIV-FJ20-1:1-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1405060010</a>     |
| Art        | PAC-UNIV-FJ20-1:1-1M           |
| GTIN (EAN) | 4032248172245                  |
| VPE        | 1 ST                           |

## PAC-UNIV-FJ20-1:1-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 106 g |
|--------------|-------|

## Temperaturen

|                 |             |                    |          |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|

## Umweltanforderungen

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform                              |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Allgemeine Daten

|                         |                                 |                       |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Kabellänge              | 1 m                             | Geeignet für          | digitale Signale                |
| Werkstoff               | PVC                             | Kabel                 | Kabel LiYY                      |
| Anschluss Schnittstelle | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 20P | Anzahl der Pole, min. | 20 Pole                         |
| Außendurchmesser        | 8,6 ± 1 mm                      | Anschluss SPS         | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 20P |
| Leiterquerschnitt       | 0.25 mm <sup>2</sup>            |                       |                                 |

## Elektrische Daten

|                   |                     |                                     |           |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| Gesamtstrom, max. | 3 A                 | Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A       |
| Nennspannung      | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Widerstand                          | ≤ 80 mΩ/m |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |