

CC-M 27/18 2X3 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MetalliCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetalliCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetalliCard universell einsetzbar.

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | MetalliCard, Gerätemarkierer, 26.8 x 18 mm, silber |
| Best.-Nr. | 1463870000 |
| Art | CC-M 27/18 2X3 AL |
| GTIN (EAN) | 4050118270037 |
| VPE | 200 ST |

CC-M 27/18 2X3 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 0.5 mm | Tiefe (inch) | 0.0197 inch |
| Höhe | 26.8 mm | Höhe (inch) | 1.0551 inch |
| Breite | 18 mm | Breite (inch) | 0.7087 inch |
| Nettogewicht | 0.61 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...130 °C |
|--------------------------|--------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Ausführung | steckbar, mit 3,5 mm Aufnahmebohrung | |
| Breite | 18 mm | |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 130 °C | |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C | |
| Farbe | silber | |
| Werkstoff | Eloxiertes Aluminium | |
| Aufgedruckte Zeichen | ohne | |
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform | MetalliCard |
| Schriftfeldgröße | 25 x 15 mm | |
| empfohlene Industrien | Energie, Prozess | |
| kompatibler Drucker | | |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MetalliCard = Device markers | |
| Einsatztemperaturbereich | -55...130 °C | |

Gerätemarkierer

| | |
|---------------------|---------|
| Bohrlochdurchmesser | 3.30 mm |
|---------------------|---------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

CC-M 27/18 2X3 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen


Anwendungsbeispiel



CC-M 27/18 2X3 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Ergänzende Produkte****Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Art | INLAY CC-M 27/18 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1341040000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118145397 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | INLAY CC-M UNIVERSAL | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1341120000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118145458 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | PRIMER CC-M | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2068020000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118416534 | |
| VPE | 100 ST | |