

IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Systemkabel, V14 Hybrid (geschirmt), V14 Hybrid (geschirmt), PVC, 16 m, , Hybrid
Best.-Nr.	1465850160
Art	IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272536
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Länge	16 m	Länge (inch)	629.92 13 inch
Nettogewicht	2134 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	300 V	Isolationswiderstand	> 500 MΩ
------------------	-------	----------------------	----------

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	---

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung	300 V	Isolationswiderstand	> 500 MΩ
------------------	-------	----------------------	----------

Kabelaufbau

Mantelfarbe	schwarz	Querschnitt	2 x 0,34 mm ² + 7 x 0,5 mm ²
Isolationsdurchmesser	1.25 mm	Isolation	PP
Manteldurchmesser, max.	9.5 mm	Manteldurchmesser, min.	9.1 mm
Werkstoff Mantel	PVC	Kabelaufbau	Hybridkabel, für feste Verlegung
Überdeckung Schirmgeflecht	85 %	Isolationsdurchmesser 2	2.15 mm

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt	10 x Kabeldurchmesser	Biegeradius, min., einmalig	5 x Kabeldurchmesser
-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------

Stecker links

Stecker links	Q10 Hybrid, IP67, Buchsenkontakt, gerade,
---------------	--

IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

PushPull V14, Stecker,
 Zinkdruckguss, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts Q10 Hybrid, IP67,
 Buchsenkontakt, gerade,
 PushPull V14, Stecker,
 Zinkdruckguss, geschirmt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Beschaltung

