


**CC-M 70/48 ST SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

MetalliCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromat beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetalliCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetalliCard universell einsetzbar.

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | MetalliCard, Gerätemarkierer, 70 x 48 mm, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1474380000</a>                       |
| Art        | CC-M 70/48 ST SDR                                |
| GTIN (EAN) | 4050118290394                                    |
| VPE        | 1 ST   |

**CC-M 70/48 ST SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.5 mm | Tiefe (inch)  | 0.0197 inch |
| Höhe         | 70 mm  | Höhe (inch)   | 2.7559 inch |
| Breite       | 48 mm  | Breite (inch) | 1.8898 inch |
| Nettogewicht | 17.4 g |               |             |

**Temperaturen**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...130 °C |
|--------------------------|--------------|

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeine Angaben**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Ausführung                     | steckbar   |
| Breite                         | 48 mm  |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 130 °C   |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C   |
| Farbe                          | silber   |
| Werkstoff                      | Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), Edelstahl 1.4301                    |
| Aufgedruckte Zeichen           | Erfordert M-Print PRO-Datei  |
| Anzahl Markierer pro VPE       | <input type="checkbox"/> Lieferform <input type="checkbox"/> MetalliCard |
| Schriftfeldgröße               | 68 x 46 mm   |
| Kompatibler Drucker            |  |
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MetalliCard = Device markers   |
| Einsatztemperaturbereich       | -55...130 °C   |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## CC-M 70/48 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel

