



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Konfektionierte IE-Leitungen, PROFINET, Cat.6A, PVC, grün, M12 X-Type

Allgemeine Bestelldaten

Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m
<u>1449470005</u>
IE-C6KS8VG0005XCSXXX-E
4050118264166
1 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewicht			
_änge	0.5 m	Länge (inch)	19.685 inch
Vettogewicht	0 g		
Temperaturen			
_agertemperatur	-40 °C80 °C	Betriebstemperatur	-40 °C80 °C
/erlegetemperatur	-40 °C80 °C		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme		
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860	b-dc475a6ec24a	
Kabelspezifische Standards	.		
Norm Aufbau	UL-Style 2461		
Normen			
Norm Aufbau	UL-Style 2461		
Elektrische Eigenschaften K	Kabel		
n.	40.01:17		0 + 0 1 + 0 1 - 5 1 1 1 0 0
Übertragungsrate	10 Gbit/s	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO, IEC 11801 2010)
Testspannung Ader-Ader-Schirm	800 Veff, 50 Hz, 1 min		,
Kabelaufbau			
Mantelfarbe	grün (RAL 6018)	Querschnitt	4*2*AWG 23/7
Schirmung	S/FTP	Isolationsdurchmesser	1.58 mm
Manteldurchmesser, max.	8.8 mm	Werkstoff Mantel	PVC
arbsequenz Adern - Adernpaare	weiß/blau - blau, weiß/ orange - orange, weiß/ grün - grün, weiß/braun - braun		
Mechanische und Materiale	igenschaften Kabel		
Ziehkraft	≤ 150 N	Halogene	Ja
Biegeradius min, wiederholt	8 x Kabeldurchmesser	Biegeradius, min., einmalig	4 x Kabeldurchmesser
Flammwidrigkeit	in accordance with IEC 60332-1-2		
Stecker links			
Stecker miks			
Stecker links	M12, X-codiert, IP67,		

Erstellungs-Datum 10.11.2025 12:04:54 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stec	ker	rec	hts
------	-----	-----	-----

Stecker rechts	freies Leiterende

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

White, Orange	M12
Orange 2	
White, Green 2	
Green	
White, Brown 5	
Brown 6	
White, Blue	
Blue	






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markiererlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	TM-I 12 MC NE GE	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1718411687</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190348984	
VPE	320 ST	
Art	TM-I 18 MC NE GE	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1718431687</u>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190349028	
VPE	320 ST	

Erstellungs-Datum 10.11.2025 12:04:54 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 5