


RS F20 X3 IN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Redundanzschnittstellen werden mit verschiedenen IEC 60603-13-Steckverbindern geliefert. Dadurch können mehrere Controller parallel – jedoch nicht simultan – arbeiten, während gleichzeitig das neue System getestet wird.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1461210000
Art	RS F20 X3 IN
GTIN (EAN)	4050118266948
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-02-10T00:00:00+01:00

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	50 mm	Tiefe (inch)	1.9685 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2.7559 inch
Breite	40 mm	Breite (inch)	1.5748 inch
Nettogewicht	57 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...60 °C	Betriebstemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Anschluss Daten

Anzahl der Pole (Steuerungsseite)	20 Pole	Erdung	Nein
Anschluss (Steuerseite)	3 x Steckverbinder nach IEC60603-13 / DIN41651		

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	50 V AC / 70 V DC	Nennstrom pro Anschluss	0.5 A
Betriebsstrom Gesamt	3 A		

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	50 V AC / 70 V DC
Überspannungskategorie	II	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	0.35 kV		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		