

**PAC-CMLX-2X10-V2-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Die vorkonfektionierten PAC-Kabel ermöglichen elektrische und logische Verbindungen zwischen der SPS und den TERMSERIES-Relaiskopplern. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LiYY-Kabel mit  $0,14 \text{ mm}^2$  Leitungsquerschnitt
- 10-polige Flachkabelsteckverbinder

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, $5,4 \pm 1 \text{ mm}$ |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1511770025</a>   |
| Art        | PAC-CMLX-2X10-V2-2M5   |
| GTIN (EAN) | 4099986588189  |
| VPE        | 1 ST   |

## PAC-CMLX-2X10-V2-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 268 g |
|--------------|-------|

### Temperaturen

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

### Umweltanforderungen

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Allgemeine Daten

|                         |                      |                       |                  |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Kabellänge              | 2.5 m                | Geeignet für          | digitale Signale |
| Werkstoff               | PVC                  | Kabel                 | Kabel LiYY       |
| Anschluss Schnittstelle | 4xHE10 10P           | Anzahl der Pole, min. | 10 Pole          |
| Außendurchmesser        | 5,4 ± 1 mm           | Anschluss SPS         | HE10 40P         |
| Leiterquerschnitt       | 0.14 mm <sup>2</sup> |                       |                  |

### Elektrische Daten

|                                     |            |                        |                     |
|-------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|
| Gesamtstrom, max.                   | 3 A        | Hochspannungs Test     | 1 KV/1s             |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A        | Nennspannung           | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Widerstand                          | ≤ 150 mΩ/m | Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |