Datenblatt

# PAC-PREM-2X10-V1-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Die vorkonfektionierten PAC-Kabel ermöglichen elektrische und logische Verbindungen zwischen der SPS und den TERMSERIES-Relaiskopplern. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY-Kabel mit 0,14 mm² Leitungsquerschnitt
- 10-polige Flachkabelsteckverbinder

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

## Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 5,4 ± 1 mm |
| Best.-Nr. | 1512470100 |
| Art | PAC-PREM-2X10-V1-10M |
| GTIN (EAN) | 4099986590441 |
| VPE | 1 ST |

# PAC-PREM-2X10-V1-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

| | |
|---|---|
| ROHS | Konform |

### Abmessungen und Gewichte

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 795 g |

### Temperaturen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |

### Umweltanforderungen

| | |
|---|---|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabellänge | 10 m | Geeignet für | digitale Signale |
| Werkstoff | PVC | Kabel | Kabel LiYY |
| Anschluss Schnittstelle | 2X HE10 10P | Anzahl der Pole, min. | 10 Pole |
| Außendurchmesser | 5,4 ± 1 mm | Anschluss SPS | HE10 20P |
| Leiterquerschnitt | 0.14 mm² | | |

### Elektrische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gesamtstrom, max. | 3 A | Hochspannungs Test | 1 KV/1s |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A | Widerstand | ≤ 150 mΩ/m |
| Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m | | |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |