

PAC-S1500-1X10-V0-5M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Die vorkonfektionierten PAC-Kabel ermöglichen elektrische und logische Verbindungen zwischen der SPS und den TERMSERIES-Relaiskopplern. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY-Kabel mit 0,14 mm² Leitungsquerschnitt
- 10-polige Flachkabelsteckverbinder Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 5,4 \pm 1 mm		
BestNr.	<u>1512570050</u>		
Art	PAC-S1500-1X10-V0-5M		
GTIN (EAN)	4099986589377		
VPE	1 ST		

Katalogstand / Zeichnungen



PAC-S1500-1X10-V0-5M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewichte)			
Nettogewicht	244 g			
Temperaturen			<u> </u>	
Lagertemperatur	-1060 °C	Betriebstemperatur	-1050 °C	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme			
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
Allgemeine Daten			,	
IZ I. III.	_	0	l' '- 1 O' - 1	
Kabellänge Werkstoff	5 m PVC	 Geeignet für Kabel	digitale Signale Kabel LiYY	
Anschluss Schnittstelle	HE10 10P	Anzahl der Pole, min.	10 Pole	
Außendurchmesser	5,4 ± 1 mm	Anschluss SPS	SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P	
Leiterquerschnitt	0.14 mm ²			
Elektrische Daten				
0	2.4	Hashanan na Tast	1 1/1 / / 1 -	
Gesamtstrom, max. Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	3 A 1 A	Hochspannungs Test	1 KV/1s ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	
Widerstand	≤ 150 mΩ/m	Nennspannung Kapazität Ader / Adern	300 pF/m	
Klassifikationen	_ 100 1112/111	Napaziai Adoi / Adoiii	осо ріуні	
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237	
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0	27-24-22-20			

Katalogstand / Zeichnungen