

**HSS 2.1-6.4 EL W30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Ausführung | Leiter- und Kabelmarkierer, 2.1 - 6.4 mm, weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1505870000</a>                     |
| Art        | HSS 2.1-6.4 EL W30M                            |
| GTIN (EAN) | 4050118314335                                  |
| VPE        | 1 ST                                           |

## HSS 2.1-6.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

Zulassungen



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Konform                     |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E366310                     |

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |             |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.77 mm  | Tiefe (inch)  | 0.0303 inch |
| Breite       | 10.7 mm  | Breite (inch) | 0.4213 inch |
| Länge        | 30000 mm | Länge (inch)  | 1181.1 inch |
| Nettogewicht | 210 g    |               |             |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...135 °C |
|--------------------------|--------------|

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Allgemeine Angaben

|                                |                                                                    |                                |                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art des Aufdrucks              | Neutral                                                            | Breite                         | 10.7 mm                                             |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 135 °C                                                             | Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C                                              |
| Farbe                          | weiß                                                               | Halogene                       | Ja                                                  |
| Länge                          | 30000 mm                                                           | Werkstoff                      | Polyolefin                                          |
| Aufgedruckte Zeichen           | ohne                                                               | empfohlene Industrien          | Anlagenbau, Energie, Gerätehersteller, Maschinenbau |
| kompatibler Drucker            | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Einsatztemperaturbereich       | -55...135 °C                                        |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                         |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Halogene                         | Ja                      | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Leiteraußendurchmesser, max.     | 6.4 mm            |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 2.1 mm                  | Schrumpfrate                     | 3:1               |
| empfohlene Schrumpftemperatur    | 90 °C                   | Textfeldbreite                   | 0 mm              |
| Textfeldhöhe                     | 10.5 mm                 | Leiteraußendurchmesser           | 2.1 - 6.4 mm      |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |                                  |                   |

## Wichtiger Hinweis

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Produkthinweis | Externer Rollenhalter 1302920000 notwendig |
|----------------|--------------------------------------------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Zeichnungen

