

TM 203/23 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Das Sortiment der TM-Hülsen ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einsteckschilder vor Außeneinflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage.

- Optimaler Schutz der beschrifteten Einsteckschilder
- Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel
- Eine Schildtype für alle Querschnitte
- TMX 30 montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	TM, Hülse x 6 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiter- außendurchmesser: 4 - 6 mm
BestNr.	<u>1507080000</u>
Art	TM 203/23 V0
GTIN (EAN)	4050118315554
VPE	500 ST



TM 203/23 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewich	te		
gon una comon			
Höhe	23 mm	Höhe (inch)	0.9055 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0.2362 inch
Nettogewicht	0.77 g		
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-4080 °C		
Umweltanforderungen			
DallC Vanfamaität-status	Vantauna ala: - Al-		
RoHS-Konformitätsstatus REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		
NEACH SVIIC	NO SVIIC above 0.1 Wt70		
Allgemeine Angaben			
	N	В.:	
Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	6 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	transparent
Verkstoff	PVC	empfohlene Industrien	Verkehrstechni Maschinenbau
Einsatztemperaturbereich	-4080 °C		
Leiter- und Kabelmarkierer			
Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	2.5 mm ²
Leiteraußendurchmesser, max.	6 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	4 mm
Leiteraußendurchmesser	4 - 6 mm	Leiteranschlussquerschnitt	2.5 - 10 mm ²
Klassifikationen	-		
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Katalogstand / Zeichnungen



TM 203/23 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markiererlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	TM-I 23 MC NE BL	Ausfuehrung
BestNr.	1428520000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, blau
GTIN (EAN)	4050118232875	
VPE	400 ST	
Art	TM-I 23 MC NE GE	Ausfuehrung
BestNr.	1428490000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118232868	
VPE	400 ST	
Art	TM-I 23 MC NE RT	Af l
,	TIVI-I 23 IVIC NE RI	Ausfuehrung
BestNr.	1428510000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, rot
		•
BestNr.	1428510000	•
BestNr. GTIN (EAN)	1428510000 4050118232752	•
BestNr. GTIN (EAN) VPE	1428510000 4050118232752 400 ST	TM-I, Einlegemarkierer, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, rot
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1428510000 4050118232752 400 ST TM-I 23 MC NE WS	TM-I, Einlegemarkierer, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, rot Ausfuehrung
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr.	1428510000 4050118232752 400 ST TM-I 23 MC NE WS 1428480000	TM-I, Einlegemarkierer, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, rot Ausfuehrung

Katalogstand / Zeichnungen 3