

**CAN SUB-D SK TERM PS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SUB-D
Best.-Nr.	<a href="#">1550590000</a>
Art	CAN SUB-D SK TERM PS
GTIN (EAN)	4050118357134
VPE	1 ST

**CAN SUB-D SK TERM PS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	17 mm	Tiefe (inch)	0.6693 inch
Höhe	54 mm	Höhe (inch)	2.126 inch
Breite	46 mm	Breite (inch)	1.811 inch
Nettogewicht	85.36 g		

**Temperaturen**

Feuchtigkeit	Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend
--------------	---

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

**Technische Daten Sub-D Stecker**

Anzugsdrehmoment	0.3 Nm	Gehäusebasismaterial	ZnAl
Feuchtigkeit	Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend	Schutzart	IP30
Steckzyklen	≥ 200	Datenrate	1 MBit/s
Abgangswinkel	90°	Abschlusswiderstand vorhanden	Ja
BUS Schnittstelle	D-Sub 9-polig, Stift	Verriegelung	UNC4-40
Temperaturbereich Gehäuse	-20...+70 °C	BUS PG Schnittstelle	D-Sub 9-polig, Stift
BUS Kabel-Schnittstelle	Schraubanschluss	Programmierschnittstelle	Ja

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		