


**ZQV 4N/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1528120000</a>
Art	ZQV 4N/4 BL
GTIN (EAN)	4050118332872
VPE	60 ST

**ZQV 4N/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



## ROHS

## Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	27.95 mm
Höhe	2.8 mm
Breite	22.1 mm
Nettogewicht	2.87 g

Tiefe (inch)	1.1004 inch
Höhe (inch)	0.1102 inch
Breite (inch)	0.8701 inch

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
Betriebstemperatur	-60 °C...130 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Polzahl	4
---------	---

**Bemessungsdaten**

Bemessungsspannung	400 V	Nennstrom	32 A
--------------------	-------	-----------	------

**Maße**

Raster in mm (P)	6.10 mm
------------------	---------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Wemid	Farbe	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

**weitere technische Daten**

Befestigungsart	gesteckt	explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
-----------------	----------	-------------------------------	----

**Wichtiger Hinweis**

Produkthinweis	Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten
----------------	--

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03

**ZQV 4N/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten**

---

ECLASS 15.0

27-25-03-03

---