

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Unsere Verteilerblöcke WPD 1XX kommen überall dort zum Einsatz, wo Energie eingespeist und verteilt wird. Ihr anwenderfreundliches Design sorgt für mehr Übersichtlichkeit und ermöglicht die schnelle und effiziente Umsetzung einer platzsparenden Energieversorgung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 95 mm ² , 270 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 11, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.	1562220000
Art	WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY
GTIN (EAN)	4050118385298
VPE	1 ST

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	54.5 mm	Tiefe (inch)	2.1457 inch
Höhe	73 mm	Höhe (inch)	2.874 inch
Breite	51 mm	Breite (inch)	2.0079 inch
Nettogewicht	211 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Allgemeines

Polzahl	1	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3/0
Einbauhinweis	Tragschiene / Montageplatte	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 16
Normen	IEC 60947-7-1, UL 1059	Tragschiene	Montageplatte, TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	95 mm ²	Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsspannung AC	1000 V	Bemessungsspannung DC	1500 V
Nennstrom	270 A	Strom bei max. Leiter	270 A
Normen	IEC 60947-7-1, UL 1059	Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x	7.10 W

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX)	CNEX16ATEX0005U	Zertifikat-Nr. (IECEX)	IECEXCNEX16.0005U
Spannung max (ATEX)	440 V	Strom (ATEX)	232 A
Leiterquerschnitt max (ATEX)	95 mm ²	Spannung max (IECEX)	440 V
Strom (IECEX)	232 A	Kennzeichnung EN 60079-7	Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU	II 2 G D		

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Bemessungsdaten nach CSA

Zertifikat-Nr. (cCSAus) 70128467

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3/0	Anschlussrichtung	seitlich
Anschlussart 2	Schraubanschluss	Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl Anschlüsse	11	Klemmbereich, max.	95 mm ²
Klemmbereich, min.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.	70 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	0 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.	95 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	95 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	1.5 mm ²		

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung	Schraubanschluss	Abschlussplatte erforderlich	Nein
Anzahl der Potentiale	1	Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2	Anzahl der Potentiale pro Etage	1
Etagen intern gebrückt	Ja	PE-Anschluss	Nein
Tragschiene	Montageplatte, TS 35	N-Funktion	Ja
PE-Funktion	Nein	PEN-Funktion	Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	lichtgrau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Offene Seiten	geschlossen	Einbauhinweis	Tragschiene / Montageplatte
explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Montageart	gerastet

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der Sockel entspricht nach UL94 der Flammbarkeitsklasse V-2.

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Technische Daten

ECLASS 15.0

27-25-01-19

Zeichnungen



Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu)

connection point A			
Input	Copper	Aluminum*	
			
95 mm²	14 Nm	22.6 Nm	22.6 Nm
70 mm²	14 Nm	22.6 Nm	22.6 Nm
50 mm²	14 Nm	22.6 Nm	22.6 Nm
35 mm²	14 Nm	22.6 Nm	22.6 Nm
25 mm²	14 Nm	22.6 Nm	22.6 Nm
18 mm²	14 Nm	22.6 Nm	22.6 Nm
10 mm²	14 Nm	22.6 Nm	22.6 Nm
Stripping lengths	14 mm		
Allen screw	M12		
* Values according to UL 1059			

connection point 1-B			
Output	Copper	Aluminum*	
			
95 mm²	2.5 Nm	5.1 Nm	5.1 Nm
70 mm²	2.5 Nm	5.1 Nm	5.1 Nm
50 mm²	2.5 Nm	5.1 Nm	5.1 Nm
35 mm²	2.5 Nm	5.1 Nm	5.1 Nm
25 mm²	2.5 Nm	5.1 Nm	5.1 Nm
18 mm²	2.5 Nm	5.1 Nm	5.1 Nm
10 mm²	2.5 Nm	5.1 Nm	5.1 Nm
Stripping lengths	12 mm		
Allen screw	M6		
* Values according to UL 1059			

connection point B			
Output	Copper	Aluminum*	
			
95 mm²	3.5 Nm	11.3 Nm	11.3 Nm
70 mm²	3.5 Nm	11.3 Nm	11.3 Nm
50 mm²	3.5 Nm	11.3 Nm	11.3 Nm
35 mm²	3.5 Nm	11.3 Nm	11.3 Nm
25 mm²	3.5 Nm	11.3 Nm	11.3 Nm
18 mm²	3.5 Nm	11.3 Nm	11.3 Nm
10 mm²	3.5 Nm	11.3 Nm	11.3 Nm
Stripping lengths	12 mm		
Allen screw	M6		
* Values according to UL 1059			









Stranded Solid Flexible with ferrule Sector shaped

Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu)

Certificate no. (UR)		XCFR2 E0063	
Input (line)		connection point A	
		Copper	Aluminum
AWG 3/0		124 lb. in.	200 lb. in.
AWG 2/0		124 lb. in.	200 lb. in.
AWG 1/0		124 lb. in.	200 lb. in.
AWG 2		124 lb. in.	200 lb. in.
AWG 4		124 lb. in.	200 lb. in.
AWG 6		124 lb. in.	200 lb. in.
max. current		200 A	175 A
Voltage size B.C. (UR)		600 V	600 V



Output (lead)	connection point 1-B		connection point B	
	Copper	Aluminum	Copper	Aluminum
AWG 2		45.1 lb. in.	31 lb. in.	100 lb. in.
AWG 4		45.1 lb. in.	31 lb. in.	100 lb. in.
AWG 6		45.1 lb. in.	31 lb. in.	100 lb. in.
AWG 8		45.1 lb. in.	31 lb. in.	100 lb. in.
AWG 10		45.1 lb. in.	31 lb. in.	100 lb. in.
AWG 12		45.1 lb. in.	31 lb. in.	100 lb. in.
AWG 14		45.1 lb. in.	31 lb. in.	100 lb. in.
max. current		85 A	85 A	85 A
Voltage size B.C. (UR)		600 V	600 V	600 V

Stranded Solid Flexible with ferrule

CSA rating data according to CSA 22.2 No. 158

Certificate No. (CSA)		269832	
		Input	Output
		CP* A	CP* 1-B
AWG 3/0		14 Nm	6 Nm
AWG 2/0		14 Nm	6 Nm
AWG 1/0		14 Nm	6 Nm
AWG 2		14 Nm	6 Nm
AWG 4		14 Nm	6 Nm
AWG 6		14 Nm	6 Nm
AWG 8		14 Nm	6 Nm
AWG 10		14 Nm	6 Nm
AWG 12		14 Nm	6 Nm
AWG 14		14 Nm	6 Nm
max. current		200 A	85 A
Voltage size C (CSA)		600 V	115 A
* CP - connection point			

Stranded Solid Flexible with ferrule



WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Stiftschlüsselsätze



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SKS 2,0-8,0 MR	Ausführung
Best.-Nr.	9008870000	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266623	
VPE	1 ST	

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv



Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, Abtrieb nach ISO 8764-PZ, Spitze Crhom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDK PZ2	Ausführung
Best.-Nr.	9008540000	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056538	
VPE	1 ST	