



Abbildung ähnlich

Selbstklebende Polyester Etiketten die für DIN-A4 Laserdrucker geeignet sind.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	WriteOn, Leiter- und Kabelmarkierer, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, weiß
Best.-Nr.	1609760000
Art	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Höhe	25.4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Breite	76 mm	Breite (inch)	2.9921 inch
Nettogewicht	39 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	Polyacrylatkleber	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Anzahl je Bogen	60	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Breite	76 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Ja	Werkstoff	Vinylfilm
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Zulassung nach UL 969	Nein
Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²	Leiteraußendurchmesser, max.	18 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	6 mm	Textfeldbreite	19.05 mm
Textfeldhöhe	25.4 mm	Leiteraußendurchmesser	6 - 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt	16 - 70 mm ²		

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	1 BAGPACK = 60 PIECES
----------------	-----------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		