

HDC 64D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: PG 21 |
| Best.-Nr. | 1661590000 |
| Art | HDC 64D SBU 2PG21G |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 |
| VPE | 1 ST |

HDC 64D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E92202 |

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|-------------|
| Tiefe | 144 mm | Tiefe (inch) | 5.6693 inch |
| Höhe | 84 mm | Höhe (inch) | 3.3071 inch |
| Breite | 58 mm | Breite (inch) | 2.2835 inch |
| Befestigungsmaß Höhe | 45 mm | Befestigungsmaß Breite | 132 mm |
| Nettogewicht | 536 g | | |

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|--|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |

| Chemische Beständigkeit | Substanz | Chemische Beständigkeit |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Aceton | Bedingt beständig |
| | Bohröl | Beständig |
| | Diesel | Beständig |
| | Ethylalkohol | Beständig |
| | Getriebeöl | Beständig |
| | Hydrauliköl | Beständig |
| | Kühlflüssigkeit | Beständig |
| | Petroleumbenzin | Beständig |
| | Schweiß | Beständig |
| | Superbenzin | Bedingt beständig |
| | Wasser | Beständig |
| | UV | Unbeständig |
| | Ozon | Unbeständig |

HDC 64D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen

| | | | |
|----------------------|--------|------------------|-------------|
| Lochabstand Länge A2 | 132 mm | Kabeleingang | mit Gewinde |
| Breite Gehäuse C | 43 mm | Breite Sockel C1 | 57.5 mm |
| Länge Gehäuse | 120 mm | Höhe Gehäuse B | 84 mm |
| Höhe Sockel B1 | 5 mm | | |

Allgemeine Daten

| | | | |
|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| Oberfläche | Pulverlack | Schutzart | IP65, im gestecktem Zustand |
|------------|------------|-----------|-----------------------------|

Ausführung

| | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| Größe Kabeleingänge | PG 21 | Oberteil/Unterteil/Deckel | Unterteil |
| Abdeckung | ohne Deckel | Anzahl Kabeleingang oben | 0 |
| Anzahl Kabeleingang seitlich | 2 | Ausführung Gehäuse | Sockelgehäuse |
| Ausführung Verschlussystem | Querbügel am Unterteil | Bauform | hoch |
| Baugröße | 8 | Kabeleingang | mit Gewinde |
| Typ | Aufbau (Sockel) | Bügelausführung | Querbügel |
| Dichtung | NBR | Gewinde (innen) | PG 21 |
| Farbe (RAL) | RAL 7035 | BG | 8 |
| Geeignet für ModuPlug® | Ja | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |



HDC 64D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Steckergehäuse, Kabeleingang oben



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | HDC 64D TOBU 2M32G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1009710000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248771394 | Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: M 32 |
| Art | HDC 64D TOBU 1M40G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1045560000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248780532 | Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: M 40 |

XXL Steckergehäuse, Kabeleingang oben



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | HDC 64D TOBU 1M50G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1111140000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248964413 | Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: M 50 |

HDC 64D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Steckergehäuse, Kabeleingang oben



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | HDC 24B TOBU 1PG21G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661370000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190417925 | Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, |
| VPE | 1 ST | Standard, Größe Kabeleingänge: PG 21 |
| Art | HDC 24B TOBU 1PG29G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661380000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190417932 | Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, |
| VPE | 1 ST | Standard, Größe Kabeleingänge: PG 29 |
| Art | HDC 64D TOBU 1PG21G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661440000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190417994 | Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: PG 21 |
| Art | HDC 64D TOBU 1PG29G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661460000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190418014 | Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: PG 29 |
| Art | HDC 64D TOBU 1M32G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1786830000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248204076 | Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: M 32 |
| Art | HDC 24B TOBU 1M32G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1787810000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248205257 | Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, |
| VPE | 1 ST | Standard, Größe Kabeleingänge: M 32 |
| Art | HDC 24B TOBU 1M25G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1787820000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248205264 | Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, |
| VPE | 1 ST | Standard, Größe Kabeleingänge: M 25 |
| Art | HDC 24B TOBU 1M40G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1902980000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248585274 | Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, |
| VPE | 1 ST | Standard, Größe Kabeleingänge: M 40 |

HDC 64D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

XXL Steckergehäuse, Kabeleingang seitlich



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelssystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | HDC 64D TSBU 1M50G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1111130000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248967711 | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: M 50 |

Steckergehäuse, Kabeleingang seitlich



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelssystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | HDC 24B TSBU 1PG21G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661230000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190417789 | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, |
| VPE | 1 ST | Standard, Größe Kabeleingänge: PG 21 |
| Art | HDC 24B TSBU 1PG29G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661240000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190417796 | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, |
| VPE | 1 ST | Standard, Größe Kabeleingänge: PG 29 |

HDC 64D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | HDC 64D TSBU 1PG21G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661300000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190417857 | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: PG 21 |
| Art | HDC 64D TSBU 1PG29G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661320000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190417871 | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: PG 29 |
| Art | HDC 64D TSBU 1M32G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1786770000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248204014 | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: M 32 |
| Art | HDC 64D TSBU 1M25G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1786780000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248204021 | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: M 25 |
| Art | HDC 24B TSBU 1M32G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1787750000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248205097 | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, |
| VPE | 1 ST | Standard, Größe Kabeleingänge: M 32 |
| Art | HDC 24B TSBU 1M25G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1787760000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248205103 | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, |
| VPE | 1 ST | Standard, Größe Kabeleingänge: M 25 |
| Art | HDC 64D TSBU 1M40G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1809630000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248284986 | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: M 40 |
| Art | HDC 24B TSBU 1M40G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1902480000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248592944 | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, |
| VPE | 1 ST | Standard, Größe Kabeleingänge: M 40 |

Deckel



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelssystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

HDC 64D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | HDC 24B DODQ 4B0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1665630000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190422653 | Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Standard, |
| VPE | 1 ST | Größe Kabeleingänge: none |

IP68-Ausführung



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | VG 21-MS68 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1569110000 | VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), |
| GTIN (EAN) | 4008190168469 | Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt |
| VPE | 25 ST | |
| Art | VG 21-K68 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1569020000 | VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, |
| GTIN (EAN) | 4008190032234 | gerade, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| VPE | 25 ST | |

HDC 64D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Gegenstücke

Anbaugehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| Art | HDC 24B ABU | Ausführung |
| Best.-Nr. | 121240000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | Zustand, Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Querbügel, nicht |
| VPE | 1 ST | austauschbar, Standard, Größe Kabeleingänge: none |
| Art | HDC 24B ABU N | Ausführung |
| Best.-Nr. | 248860000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | Zustand, Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: none |

Kupplungsgehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| Art | HDC 24B KBU 1M25G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 178792000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: M 25 |

HDC 64D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Gegenstücke

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | HDC 24B KBU 1PG21G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661720000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: PG 21 |
| Art | HDC 24B KBU 1PG29G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661730000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: PG 29 |
| Art | HDC 64D KBU 1M32G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1786960000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | Zustand, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: M 32 |
| Art | HDC 64D KBU 1PG29G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661810000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | Zustand, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: PG 29 |

Sockelgehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelssystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | HDC 24B SBU 1M25G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1901150000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | Zustand, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: M 25 |
| Art | HDC 24B SBU 1M25G N | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2560960000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | Zustand, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: M 25 |
| Art | HDC 24B SBU 1PG21G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661510000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | Zustand, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: PG 21 |
| Art | HDC 24B SBU 1PG21G N | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2560750000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | Zustand, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: M 25 |

HDC 64D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Gegenstücke

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | HDC 24B SBU 2M25G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1787870000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | Zustand, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: M 25 |
| Art | HDC 24B SBU 2PG21G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661520000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | Zustand, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: PG 2 1 |
| Art | HDC 24B SBU 2M25G N | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2560970000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | Zustand, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 ST | Kabeleingänge: M 25 |
| Art | HDC 64D SBU 1M25G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1904340000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: |
| VPE | 1 ST | M 25 |
| Art | HDC 64D SBU 1M32G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1904350000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: |
| VPE | 1 ST | M 32 |
| Art | HDC 64D SBU 1M32G N | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2561050000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: |
| VPE | 1 ST | M 32 |
| Art | HDC 64D SBU 2M25G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1786890000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: |
| VPE | 1 ST | M 25 |
| Art | HDC 64D SBU 2M25G N | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2561060000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: |
| VPE | 1 ST | M 32 |
| Art | HDC 64D SBU 2M32G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1786880000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: |
| VPE | 1 ST | M 32 |
| Art | HDC 64D SBU 2M32G N | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2550540000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: |
| VPE | 1 ST | M 32 |
| Art | HDC 64D SBU 2PG21G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661590000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: |
| VPE | 1 ST | PG 2 1 |
| Art | HDC 64D SBU 2PG29G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1661630000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: |
| VPE | 1 ST | PG 29 |
| Art | HDC 64D SBU 2PG29G N | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2560790000 | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65, im gestecktem Zustand, |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: |
| VPE | 1 ST | M 32 |