


PAGETAB 28/11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



PageTab sind Gewebeetiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 11 x 28 mm, gelb
Best.-Nr.	1686190000
Art	PAGETAB 28/11
GTIN (EAN)	4008190492601
VPE	25 ST

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0.4331 inch
Breite	28 mm	Breite (inch)	1.1024 inch
Nettogewicht	10 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -29...93 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	permanenter Acrylcopolymer				
Materialfarbe nach Widerstandskode	4				
Anzahl je Bogen	125				
Ausführung	selbstklebend				
Breite	28 mm				
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C				
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C				
Farbe	gelb				
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet				
Aufgedruckte Zeichen	ohne				
Anzahl Markierer pro VPE	3125				
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen			
	Anzahl Verbund pro VPE	25			
	Anzahl Markierer pro Verbund	125			
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 125 Device markers				
Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C				
Aufdruck	Neutral				

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Zeichnungen

www.weidmueller.com

