

## VT SF 1/21 MC NE WS V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Abbildung ähnlich



SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

### Vorteile:

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup> mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1689390001</a>                                           |
| Art        | VT SF 1/21 MC NE WS V0                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190872298                                                        |
| VPE        | 800 ST                                                               |

**Technische Daten**
**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 3.2 mm | Tiefe (inch)  | 0.126 inch  |
| Höhe         | 21 mm  | Höhe (inch)   | 0.8268 inch |
| Breite       | 3.2 mm | Breite (inch) | 0.126 inch  |
| Nettogewicht | 0.2 g  |               |             |

**Temperaturen**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -50...120 °C |
|--------------------------|--------------|

**Umweltanforderungen**

|                                    |                                |                  |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus            | Konform ohne Ausnahme          |                  |
| REACH SVHC                         | Keine SVHC über 0,1 Gew.-%     |                  |
| Produktspezifischer CO2-Fußabdruck | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0.002 kg CO2 eq. |

**Allgemeine Angaben**

|                                |                                                                                             |           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art des Aufdrucks              | Neutral                                                                                     |           |
| Breite                         | 3.2 mm                                                                                      |           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                                                                         |           |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C                                                                                      |           |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C                                                                                      |           |
| Farbe                          | weiß                                                                                        |           |
| Halogene                       | Nein                                                                                        |           |
| Werkstoff                      | Polyamid 66                                                                                 |           |
| Anzahl Markierer pro VPE       | Lieferform                                                                                  | MultiCard |
| Schriftfeldgröße               | 21 x 3.2 mm                                                                                 |           |
| empfohlene Industrien          | Verkehrstechnik, Maschinenbau                                                               |           |
| kompatibler Drucker            | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |           |
| Einsatztemperaturbereich       | -50...120 °C                                                                                |           |

**Leiter- und Kabelmarkierer**

|                                  |                            |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Halogene                         | Nein                       | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>        | Leiteraußendurchmesser, max.     | 2.1 mm               |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 1.7 mm                     | Leiteraußendurchmesser           | 1.7 - 2.1 mm         |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> |                                  |                      |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Zeichnungen**

