


**Produktbild**

Sicherungsklemmen und Bauelementereihenklemmen ermöglichen die Integration von Schutz- und Funktionselementen direkt in die Klemmenleiste. Sicherungsklemmen sind mit Sicherungshaltern ausgestattet und schützen elektrische Stromkreise zuverlässig vor Überlast – ideal für den Einsatz in Steuer- und Verteilanlagen. Bauelementereihenklemmen bieten die Möglichkeit, elektronische Komponenten wie Dioden, Widerstände oder LEDs direkt in die Verdrahtung zu integrieren. Dadurch lassen sich Schaltfunktionen und Signaltrennungen platzsparend und übersichtlich umsetzen. Beide Klemmenarten sorgen für erhöhte Sicherheit, einfache Wartung und eine kompakte, funktionsorientierte Installation.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1690030000</a>                                                                                                 |
| Art        | ZDK 2.5/D/2                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190877903                                                                                                              |
| VPE        | 50 ST                                                                                                                      |

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Konform                     |
| UL File Number Search | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (UR)   | E60693                      |

### Abmessungen und Gewichte

|                             |             |              |             |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Tiefe                       | 53 mm       | Tiefe (inch) | 2.0866 inch |
| Tiefe inklusive Tragschiene | 54 mm       | Höhe         | 79.1 mm     |
| Höhe (inch)                 | 3.1142 inch | Breite       | 5.1 mm      |
| Breite (inch)               | 0.2008 inch | Nettogewicht | 10.62 g     |

### Temperaturen

|                                |                |                                |                |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -50 °C...75 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C         |

### Umweltanforderungen

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 7a                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

### Allgemeines

|                                      |               |                                      |        |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14        | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 30 |
| Normen                               | IEC 60947-7-1 | Tragschiene                          | TS 35  |

### Bemessungsdaten

|                                             |                     |                        |               |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Bemessungsquerschnitt                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung     | 500 V         |
| Bemessungsspannung DC                       | 500 V               | Nennstrom              | 0.5 A         |
| Strom bei max. Leiter                       | 0.5 A               | Normen                 | IEC 60947-7-1 |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC<br>60947-7-x | 1.33 mΩ             | Bemessungsstoßspannung | 6 kV          |
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x         | 0.77 W              | Verschmutzungsgrad     | 3             |

### Bemessungsdaten nach CSA

|                                    |                 |                                    |        |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring min (CSA) | 26 AWG          | Leitergr. Field wiring max (CSA)   | 12 AWG |
| Zertifikat-Nr. (CSA)               | 80053378-200039 | Leitergr. Factory wiring max (CSA) | 12 AWG |
| Leitergr. Field wiring min (CSA)   | 26 AWG          |                                    |        |

### Bemessungsdaten nach UL

|                                   |        |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (UR) | 14 AWG | Strom Gr C (UR)                   | 15 A   |
| Spannung Gr C (UR)                | 300 V  | Leitergr. Factory wiring min (UR) | 26 AWG |
| Zertifikat-Nr. (UR)               | E60693 | Leitergr. Field wiring min (UR)   | 26 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (UR)   | 14 AWG |                                   |        |

### Technische Daten

#### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                                                                                   |                            |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|
| Lehrdorn nach 60 947-1                                                            | A2                         |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                              | AWG 14                     |         |                      |
| Anschlussrichtung                                                                 | oben                       |         |                      |
| Abisolierlänge                                                                    | 10 mm                      |         |                      |
| Anschlussart 2                                                                    | Zugfederanschluss          |         |                      |
| Anschlussart                                                                      | Zugfederanschluss          |         |                      |
| Anzahl Anschlüsse                                                                 | 4                          |         |                      |
| Klemmbereich, max.                                                                | 2.5 mm <sup>2</sup>        |         |                      |
| Klemmbereich, min.                                                                | 0.05 mm <sup>2</sup>       |         |                      |
| Klingenmaß                                                                        | 0,6 x 3,5 mm               |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                              | AWG 30                     |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>        |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0.05 mm <sup>2</sup>       |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.                  | 1.5 mm <sup>2</sup>        |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1,min.                   | 0.05 mm <sup>2</sup>       |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                      | 2.5 mm <sup>2</sup>        |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                      | 0.05 mm <sup>2</sup>       |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, 2.5 mm <sup>2</sup> max.                  |                            |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, 0.05 mm <sup>2</sup> min.                 |                            |         |                      |
| Zwillings-Aderendhülse, max.                                                      | 0.34 mm <sup>2</sup>       |         |                      |
| Zwillings-Aderendhülse, min.                                                      | 0.14 mm <sup>2</sup>       |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                                       | 2.5 mm <sup>2</sup>        |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                                       | 0.05 mm <sup>2</sup>       |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrätig, 0.05 mm <sup>2</sup> min.               |                            |         |                      |
| Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4                                | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1                               | Rohrlänge                  | nominal | 10 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | nominal | 10 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | nominal | 10 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | min.    | 10 mm                |
|                                                                                   |                            | max.    | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | min.    | 10 mm                |
|                                                                                   |                            | max.    | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 2.5 mm <sup>2</sup>  |

## Technische Daten

## Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig 2.5 mm<sup>2</sup>  
mit Aderendhülse DIN 46228/1,  
weiterer Anschluss, max.

## Systemkennwerte

|                                  |                                                                             |                                 |      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Ausführung                       | Zugfederanschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, mit Diode | Abschlussplatte erforderlich    | Ja   |
| Anzahl der Potentiale            | 1                                                                           | Anzahl der Etagen               | 2    |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2                                                                           | Anzahl der Potentiale pro Etage | 1    |
| Etagen intern gebrückt           | Ja                                                                          | PE-Anschluss                    | Nein |
| Tragschiene                      | TS 35                                                                       | N-Funktion                      | Nein |
| PE-Funktion                      | Nein                                                                        | PEN-Funktion                    | Nein |

## Werkstoffdaten

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |             |

## weitere technische Daten

|               |          |                               |       |
|---------------|----------|-------------------------------|-------|
| Offene Seiten | rechts   | explosionsgeprüfte Ausführung | Ja    |
| Montageart    | gerastet | elektronisches Bauteil        | Diode |



## Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die zulässige Dauergebrauchstempematur ist zu beachten.

## Klassifikationen


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000903    | ETIM 9.0    | EC000903    |
| ETIM 10.0   | EC000903    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-14 |             |             |

## Zeichnungen



## Zubehör

### Querverbindungen



Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklennen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklennen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklennen an.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 2.5/2                  | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608860000</a> | Z-Reihe, Querverbinder, 24 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190123680              |                                                  |
| VPE        | 60 ST                      |                                                  |
| Art        | ZQV 2.5/3                  | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608870000</a> | Zubehör, Querverbinder, 24 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190061630              |                                                  |
| VPE        | 60 ST                      |                                                  |
| Art        | ZQV 2.5/4                  | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608880000</a> | Zubehör, Querverbinder, 24 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190082208              |                                                  |
| VPE        | 60 ST                      |                                                  |
| Art        | ZQV 2.5/5                  | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608890000</a> | Zubehör, Querverbinder, 24 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190065713              |                                                  |
| VPE        | 20 ST                      |                                                  |
| Art        | ZQV 2.5/6                  | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608900000</a> | Zubehör, Querverbinder, 24 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190149840              |                                                  |
| VPE        | 20 ST                      |                                                  |
| Art        | ZQV 2.5/7                  | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608910000</a> | Zubehör, Querverbinder, 24 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190159665              |                                                  |
| VPE        | 20 ST                      |                                                  |
| Art        | ZQV 2.5/8                  | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608920000</a> | Zubehör, Querverbinder, 24 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190061531              |                                                  |
| VPE        | 20 ST                      |                                                  |
| Art        | ZQV 2.5/9                  | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608930000</a> | Zubehör, Querverbinder, 24 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190117009              |                                                  |
| VPE        | 20 ST                      |                                                  |
| Art        | ZQV 2.5/10                 | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608940000</a> | Zubehör, Querverbinder, 24 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190099060              |                                                  |
| VPE        | 20 ST                      |                                                  |
| Art        | ZQV 2.5/20                 | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1908960000</a> | Z-Reihe, Querverbinder, für Klennen, Polzahl: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293              |                                                  |
| VPE        | 20 ST                      |                                                  |

### Zubehör

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Art        | ZQV 2.5/50                 | Ausführung                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1697540000</a> | Zubehör, Querverbinder, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883256              |                              |
| VPE        | 10 ST                      |                              |

### Abschlussplatten und Trennplatten




Trennwände und Abschlussplatten sind wichtige Zubehörteile für Reihenklemmen. Trennwände dienen der optischen und elektrischen Trennung verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhöhen die Sicherheit und sorgen für eine übersichtliche Struktur im Schaltschrank. Abschlussplatten schließen die Klemmenreihe seitlich ab, schützen vor Berührung spannungsführender Teile und gewährleisten einen sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind exakt auf die jeweilige Weidmüller-Reihenklemmenserie abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten und professionellen Verdrahtung bei.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Art        | ZAP/TW ZDK2.5              | Ausführung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1674730000</a> | Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand |
| GTIN (EAN) | 4008190444891              |                                     |
| VPE        | 20 ST                      |                                     |
| Art        | ZAP/TW ZDK2.5 BL           | Ausführung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1748800000</a> | Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand |
| GTIN (EAN) | 4008190997519              |                                     |
| VPE        | 20 ST                      |                                     |
| Art        | ZAP/TW ZDK2.5 OR           | Ausführung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1690080000</a> | Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand |
| GTIN (EAN) | 4008190870645              |                                     |
| VPE        | 20 ST                      |                                     |

### Endwinkel



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art        | EW 35                      | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0383560000</a> | Endwinkel, beige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                             |
| VPE        | 50 ST                      |                                                             |

## Zubehör

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art        | EW 35 GR 7032              | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0383530000</a> | Endwinkel, grau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 9 mm, 120 °C         |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |                                                                  |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                  |
| Art        | EW 35/SCHA/M3              | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0258660000</a> | Endwinkel, beige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 16.5 mm, 100 °C     |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |                                                                  |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                  |
| Art        | WEW 35/1                   | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1059000000</a> | Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |                                                                  |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                  |
| Art        | WEW 35/2                   | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1061200000</a> | Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                                  |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                  |
| Art        | ZEW 35                     | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9540000000</a> | Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 6 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |                                                                  |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                  |
| Art        | ZEW 35/2                   | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8630740000</a> | Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |                                                                  |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                  |

## Prüfadapter und Prüfbuchsen



Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklammern und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Art        | ZTA 4                      | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1688110000</a> | Zubehör, Testadapter, 11 A |
| GTIN (EAN) | 4008190855666              |                            |
| VPE        | 25 ST                      |                            |

## Zubehör

### Reduzierhülsen



Durch den Einsatz von Reduzierhülsen wird das Anschließen von Leitern kleinerer Querschnittsbereiche vereinfacht. Leiter können sicher, ohne Abspleißen der Litzen, in die Klemmstelle eingeführt werden. Der Leiter wird durch den Einsatz der Reduzierhülse in der Mitte der Leitereinführung zentriert.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | ZRH 1.5H/1                 | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1678810000</a> | Z-Reihe, Reduzierhülse |
| GTIN (EAN) | 4008190487324              |                        |
| VPE        | 1000 ST                    |                        |
| Art        | ZRH 1.5H/2                 | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1678800000</a> | Z-Reihe, Reduzierhülse |
| GTIN (EAN) | 4008190487317              |                        |
| VPE        | 1000 ST                    |                        |

### STR transparente Streifen



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | STR 7 F.SCHT 7             | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0515300000</a> | Klemmenmarkierer, Schutzkappe, 27 x 6.3 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4008190182175              |                                                         |
| VPE        | 20 ST                      |                                                         |

## Zubehör

### Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC SDR             | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 ST                     |                                                              |

### Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC NE WS           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |
| Art        | WS 10/15 MC NE WS          | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1854090000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 15 mm, Raster in mm (P): 15.00   |
| GTIN (EAN) | 4032248390694              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                             |
| VPE        | 240 ST                     |                                                              |

### Zubehör

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | WS 10/5 M MC NE WS         | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1792000000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 720 ST                     |                                                          |
| Art        | WS 10/5 MC NE WS           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1635000000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190261948              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 720 ST                     |                                                          |

### ZGB schwenkbarer Gruppenschildträger




Der ZGB 15 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern dekafox 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15 bestückt werden.  
Der ZGB 30 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern dekafox 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7 bestückt werden.  
Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter Zubehör.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZGB 15                     | Ausführung                                                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1636530000</a> | Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              |                                                                                          |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                                          |
| Art        | ZGB 30                     | Ausführung                                                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1611930000</a> | Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              |                                                                                          |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                                          |
| Art        | ZGB 30/3.5                 | Ausführung                                                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1778290000</a> | Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm (P): 3.50 weiß              |
| GTIN (EAN) | 4032248161065              |                                                                                          |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                                          |

### Neutral



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format


Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Zubehör

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                           |                                                          |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | ZS 10/5 MC NE WS          | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">161000000</a> | ZS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190263171             | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 480 ST                    |                                                          |

## Bezeichnungsträger



Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit der zusätzlichen Aufnahme von Standard Markierern im Raster von 5 bzw. 5.1 mm. Die gewinkelten Aufnahmen lassen sich wahlweise über miteinander verrasten und lassen sich in allen Standard Markierungskanälen der Klippon® Connect Reihenklammen montieren. Passende Markierer typen befinden sich unter dem jeweiligen Zubehör der Bezeichnungsträger.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | BZT 1 WS 10/5              | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805490000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| VPE        | 100 ST                     |                             |
| Art        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805520000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| VPE        | 100 ST                     |                             |

## Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749610000</a> | Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingenstärke (A): 0.6 mm                                         |
| VPE        | 1 ST                       |                                                                   |