

### Abbildung ähnlich



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

### Allgemeine Bestelldaten

|               |                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung    | VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.     | <a href="#">1656420000</a>                                                                                                     |
| Art           | KV 21-M                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)    | 4008190409432                                                                                                                  |
| VPE           | 10 ST                                                                                                                          |
| Lieferstatus  | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.                                                                             |
| Lieferbar bis | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                                                      |

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Höhe         | 11.5 mm | Höhe (inch)   | 0.4528 inch |
| Breite       | 10 mm   | Breite (inch) | 0.3937 inch |
| Nettogewicht | 19.36 g |               |             |

## Temperaturen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -20 °C...60 °C |
|--------------------|----------------|

## Umweltanforderungen

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a |

## Allgemeine Angaben

|                                                |           |                                                |                     |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|
| Kabeldurchmesser außen, max.                   | 19 mm     | Kabeldurchmesser außen, min.                   | 10 mm               |
| O-Ring                                         | NBR       | Schutzart mit GWDR                             | IP65                |
| Einsatztemperaturbereich, max.                 | 60 °C     | Einsatztemperaturbereich, min.                 | -20 °C              |
| Gewindesteigung                                | 1.59 mm   | Halogene                                       | Ja                  |
| Schlüsselweite 1                               | 28 mm     | Schlüsselweite 2                               | 28 mm               |
| Schlüsselweite                                 | 28 mm     | Schutzart                                      | IP65                |
| Verschraubung                                  | PG, PG 21 | Werkstoff                                      | Messing, vernickelt |
| Dichteinsatz                                   | NBR       | Dichtung                                       | NBR                 |
| Einschnitte im Dichteinsatz ,<br>Durchmesser 1 | 10 mm     | Einschnitte im Dichteinsatz ,<br>Durchmesser 2 | 13 mm               |
| Einschnitte im Dichteinsatz ,<br>Durchmesser 3 | 16 mm     | Einschnitte im Dichteinsatz ,<br>Durchmesser 4 | 19 mm               |
| Gewinde (außen)                                | PG 21     | Gewindelänge                                   | 8 mm                |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |