

LM MT300 15/4.6 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungsstift STI beschreibbar

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	LaserMark, Gerätemarkierer, 4.63 x 15 mm, silber
Best.-Nr.	1724140001
Art	LM MT300 15/4.6 SI
GTIN (EAN)	4008190368937
VPE	10 ST

LM MT300 15/4.6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Höhe	4.63 mm	Höhe (inch)	0.1823 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0.5906 inch
Nettogewicht	11.4 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	Acrylatkleber						
Anzahl je Bogen	627						
Aufdruckverfahren	Laserdruck						
Ausführung	selbstklebend						
Breite	15 mm						
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB						
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C						
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C						
Farbe	silber						
Halogene	Nein						
Werkstoff	Polyester, PVC frei						
Aufgedruckte Zeichen	ohne						
Anzahl Markierer pro VPE	6270						
Anzahl Markierer pro VPE	<table><tr><td>Lieferform</td><td>Etikettenbogen</td></tr><tr><td>Anzahl Verbund pro VPE</td><td>10</td></tr><tr><td>Anzahl Markierer pro Verbund</td><td>627</td></tr></table>	Lieferform	Etikettenbogen	Anzahl Verbund pro VPE	10	Anzahl Markierer pro Verbund	627
Lieferform	Etikettenbogen						
Anzahl Verbund pro VPE	10						
Anzahl Markierer pro Verbund	627						
Zulassung nach UL 969	Ja						
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 627 Device markers						
Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C						

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

LM MT300 15/4.6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

