


CB 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Kabelbinder, 7,5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N |
| Best.-Nr. | 1697940000 |
| Art | CB 365/7,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4008190883010 |
| VPE | 100 ST |

CB 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| RoHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (UR) | E317499 |

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|--------------|
| Tiefe | 0.25 mm | Tiefe (inch) | 0.0098 inch |
| Höhe | 365 mm | Höhe (inch) | 14.3701 inch |
| Breite | 7.5 mm | Breite (inch) | 0.2953 inch |
| Nettogewicht | 5 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...85 °C |
|--------------------------|-------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Installationsmaterial

| | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| UV-beständig | Keine | Wieder zu öffnen | Nein |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | Einsatztemperaturbereich, max. | 85 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | Halogene | Nein |
| Kabeldurchmesser, max. | 100 mm | Werkstoff | Polyamid 66 |
| Zugfestigkeit | 540 N | Bündeldurchmesser, max. | 100 mm |
| Zugfestigkeit (Pound-force) | 121 lbf | Bündeldurchmesser, min. | 8 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

CB 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

