

CLI M 2-4 GE/SW 2 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte. Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb |
| Best.-Nr. | 1733651508 |
| Art | CLI M 2-4 GE/SW 2 MP |
| GTIN (EAN) | 4008190397968 |
| VPE | 100 ST |

CLI M 2-4 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 3 mm | Tiefe (inch) | 0.1181 inch |
| Höhe | 4 mm | Höhe (inch) | 0.1575 inch |
| Breite | 11.3 mm | Breite (inch) | 0.4449 inch |
| Nettogewicht | 0.12 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | |
|------------------------------------|--|
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
| Orientierung des Aufdrucks | waagrecht |
| Art des Aufdrucks | Standard |
| Aufdruckverfahren | heiß geprägt |
| Ausführung | MultiPack |
| Breite | 11.3 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
| Farbe | gelb |
| Halogene | Ja |
| Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium |
| Aufdruck-Farbe | schwarz |
| Aufgedruckte Zeichen | Zahlen |
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform Einzelteil |
| empfohlene Industrien | Prozess, Maschinenbau |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
| Aufdruck | 2 |

Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Halogene | Ja | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm ² | Leiteraußendurchmesser, max. | 317 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 10 mm | Leiteraußendurchmesser | 10 - 317 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 16 - 500 mm ² | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Zeichnungen



Abbildung ähnlich

CLI M 2-4 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Halter

CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte. Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | CLI MH 110 HSTR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0189400000 | CableLine, Zubehör, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4008190144784 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | CLI MH 70 HSTR | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0524400000 | CableLine, Zubehör, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4008190075057 | |
| VPE | 100 ST | |