


**HDC-CR24-7B GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die robusten Modulrahmen CR24 stehen dem Anwender Polycarbonat und Zinkdruckguss zur Verfügung. Die Rahmen sind so aufgebaut, dass 7 Einzelmodule oder dementsprechende Doppelmodule montiert werden können. Die CR24 Rahmen sind auf die Gehäuse der Baugröße 8 abgestimmt.

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |   |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Rahmen |
| Best.-Nr.   | <a href="#">1758510000</a>                            |
| Art         | HDC-CR24-7B GR  |
| GTIN (EAN)  | 4032248019731   |
| VPE         | 5 ST  |

**HDC-CR24-7B GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 111 mm  | Tiefe (inch)  | 4.3701 inch |
| Höhe         | 35 mm   | Höhe (inch)   | 1.378 inch  |
| Breite       | 34 mm   | Breite (inch) | 1.3386 inch |
| Nettogewicht | 38.14 g |               |             |

**Temperaturen**

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

**Umweltanforderungen**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme                          |
| REACH SVHC              | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                    | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310           |

**ConCept Pneumatik Module**

|                                |     |       |       |
|--------------------------------|-----|-------|-------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Farbe | beige |
|--------------------------------|-----|-------|-------|

**Abmessungen**

|             |       |              |        |
|-------------|-------|--------------|--------|
| Breite      | 34 mm | Länge Sockel | 111 mm |
| Höhe Buchse | 35 mm |              |        |

**Allgemeine Daten**

|   |                |             |              |
|---|----------------|-------------|--------------|
| Polzahl                                       | 1              | Baugröße    | 8            |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                | V-0            | Farbe       | beige        |
| Typ   | feindrähtig    | Werkstoff   | Polycarbonat |
| Baureihe                                      | ConCept Rahmen | Halogenfrei | false        |
| Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2 | Ja             | BG          | 8            |

**Anschlussdaten PE**

|                                     |                  |  |
|-------------------------------------|------------------|--|
| Anschlussart PE                     | Schraubanschluss | Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss 1.5 Nm |
| Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss | 1.2 Nm           |  |

**Ausführung**

|                                      |              |          |   |
|--------------------------------------|--------------|----------|---|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14       | Baugröße | 8 |
| Werkstoff                            | Polycarbonat | BG       | 8 |

**Klassifikationen**

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002312 | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ETIM 10.0 | EC002312 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |

**HDC-CR24-7B GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technische Daten**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-44-02-92

---

**HDC-CR24-7B GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Modullösewerkzeug**

Weidmüller bietet eine Vielzahl von Crimpwerkzeugen, Kontaktlösewerkzeugen und LWL-Bearbeitungswerkzeugen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | HDC-DW-MOD                 | Ausfuehrung                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1688200000</a> | Werkzeug Sonstige, Kontaktlösewerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |  |
| VPE        | 1 ST                       |  |

**Schlitz-Schraubendreher**

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-Griff


**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art        | SDIS 0.6X3.5X100           | Ausfuehrung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008390000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                                  |
| VPE        | 1 ST                       |                                  |
| Art        | SDS 0.6X3.5X100            | Ausfuehrung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008330000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                                  |
| VPE        | 1 ST                       |                                  |
| Art        | SDIS 0.8X4.0X100           | Ausfuehrung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008400000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056361              |                                  |
| VPE        | 1 ST                       |                                  |
| Art        | SDS 0.8X4.0X100            | Ausfuehrung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008340000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056293              |                                  |
| VPE        | 1 ST                       |                                  |

**HDC-CR24-7B GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidrive**

VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv,  
SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, Abtrieb nach ISO  
8764-PZ, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art        | SDIK PZ1                   | Ausfuehrung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008900000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248266685              |                                  |
| VPE        | 1 ST                       |                                  |

**Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv**

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN  
5262, ISO 8764/2-PZ, Abtrieb nach ISO 8764-PZ, Spitze  
Crhom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art        | SDK PZ1                    | Ausfuehrung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008530000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056521              |                                  |
| VPE        | 1 ST                       |                                  |