

**THM MT30X 25/12 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |  |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | THM, Gerätemarkierer, 12 x 25 mm, silber |
| Best.-Nr.   | <a href="#">1751750001</a>               |
| Art         | THM MT30X 25/12 SI                       |
| GTIN (EAN)  | 4032248001385                            |
| VPE         | 1 ST                                     |

**THM MT30X 25/12 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.08 mm | Tiefe (inch)  | 0.0031 inch |
| Höhe         | 12 mm   | Höhe (inch)   | 0.4724 inch |
| Breite       | 25 mm   | Breite (inch) | 0.9842 inch |
| Nettogewicht | 634 g   |               |             |

**Temperaturen**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C |
|--------------------------|--------------|

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeine Angaben**

|                                |   |                |
|--------------------------------|---|----------------|
| Kleber                         | Acrylatkleber                                     |                |
| Aufdruckverfahren              | Thermotransfer                                    |                |
| Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei                        |                |
| Breite                         | 25 mm   |                |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |                |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C  |                |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C  |                |
| Farbe                          | silber  |                |
| Halogene                       | Nein  |                |
| Werkstoff                      | Polyester   |                |
| Aufgedruckte Zeichen           | ohne  |                |
| Anzahl Markierer pro VPE       | Lieferform  | Etikettenrolle |
| Zulassung nach UL 969          | Ja  |                |
| kompatibler Drucker            | <a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a> |                |
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Label reel = Device markers                     |                |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...150 °C                                      |                |
| Anzahl je Rolle                | 10000   |                |

**Gerätemarkierer**

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## THM MT30X 25/12 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

