

**VP M25-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	VPMS (Verschlusschraube Messing), Verschlussstopfen, geschlossen, M 25, 7 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">177750000</a>
Art	VP M25-MS65
GTIN (EAN)	4032248158027
VPE	100 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0.4331 inch
Länge	11 mm	Länge (inch)	0.4331 inch
Durchmesser	28 mm	Wandstärke, min.	0.5 mm
Wandstärke, max.	6 mm	Nettogewicht	14.26 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C... 100 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

### Allgemeine Angaben

Kopfdurchmesser	28.00 mm	O-Ring	NBR
Silikone	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Schutzart	IP68 - 5 bar (30 min.)
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt
Dichtring Durchmesser	25.00 mm	Dichtung	NBR
Gewinde (außen)	M 25	Gewindelänge	7 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Zeichnungen

