

**VP M63-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	VPMS (Verschlusschraube Messing), Verschlussstopfen, geschlossen, M 63, 10 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">177790000</a>
Art	VP M63-MS65
GTIN (EAN)	4032248158065
VPE	10 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	16 mm	Höhe (inch)	0.6299 inch
Länge	16 mm	Länge (inch)	0.6299 inch
Durchmesser	67 mm	Wandstärke, min.	0.5 mm
Wandstärke, max.	9 mm	Nettogewicht	123 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C... 100 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

### Allgemeine Angaben

Kopfdurchmesser	67.00 mm	O-Ring	NBR
Silikone	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Schutzart	IP68 - 5 bar (30 min.)
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt
Dichtring Durchmesser	63.00 mm	Dichtung	NBR
Gewinde (außen)	M 63	Gewindelänge	10 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Zeichnungen

