

WSMH 84MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

WSM ist ein komplettes Markierungssystem für Kabel, Leitungen, Rohre und Komponenten - es bietet dauerhafte Markierungen in Umgebungen, denen sonst kein Markierer standhält. Das Programm besteht aus Markierungsplättchen, Halter und Kabelbindern aus Edelstahl - einzeln oder komplett im WSM-Set und Service-Box.

Vorteile:

- Kräftiger Prägetext für optimale Lesbarkeit
- Beständig gegen Wärme, Kälte, Korrosion, Säuren, Chemikalien, Feuer etc.
- Einzeichen- und Mehrzeichenmarkierung, auch kombinierbar
- Schnelle Montage
- Ideal für den Außenbereich
- Einfache Befestigung mit Kabelbindern

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, silber
Best.-Nr.	1774520000
Art	WSMH 84MM
GTIN (EAN)	4032248149315
VPE	50 ST

WSMH 84MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.3 mm	Tiefe (inch)	0.0118 inch
Höhe	84 mm	Höhe (inch)	3.3071 inch
Breite	11 mm	Breite (inch)	0.4331 inch
Nettogewicht	2.73 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	250 °C
--------------------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	
Breite	11 mm	
Einsatztemperaturbereich, max.	250 °C	
Farbe	silber	
Werkstoff	Edelstahl 1.4404	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl der Zeichen	12	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Einzelteil
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Component part = Conductor and cable markers	
Einsatztemperaturbereich	250 °C	
Anzahl je Rolle	50	

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser, max.	79 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	14 mm
Leiteraußendurchmesser	14 - 79 mm	Leiteranschlussquerschnitt	16 - 500 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		