Datenblatt

ST 4000/L M M10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Mit unseren ST 4000® Hochstromklemmen steht Ihnen ein modulares Baukastensystem zur Verfügung, das Dank der Ringkabelschuh- Anschlusstechnik in der Bahntechnik bewährt, global bekannt und in jedem Teil der Welt einfach montierbar ist.
Die Produkte sind getestet und entsprechen den Anforderungen der Fachnormen EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 und der IEC 61373. Unsere Produkte werden kontinuierlicher Produktüberwachung- und Weiterentwicklung unterzogen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Bolzenklemmen, Markierer, Bemessungsquerschnitt:
Best.-Nr.	1809450000
Art	ST 4000/L M M10
GTIN (EAN)	4032248293889
VPE	150 ST
Lieferstatus	Abgekündigt

ST 4000/L M M10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	10.37 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	150 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.	10 mm²

Systemkennwerte

Anzahl der Etagen	1	Etagen intern gebrückt	Nein
PE-Anschluss	Nein		

Werkstoffdaten

Farbe	messingfarben

weitere technische Daten

explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	Direktmontage

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		