

HDC S6 6 BAS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Die MixMate Serie kennzeichnet sich dadurch, das in einem Steckverbinder die gleichzeitige Übertragung von hohen Bemessungströmen und – spannungen aber auch Signale ermöglicht wird. Es kann die Axialschraubtechnik zur Leiterbefestigung eingesetzt werden.

Axialschraubanschluss /TOP-Anschlusstechnik

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	HDC - Einsatz, Buchse, 690 V, 100 A, Polzahl: 12, Axialschraubanschluss, Baugröße: 8
Best.-Nr.	1790020000
Art	HDC S6 6 BAS
GTIN (EAN)	4032248212088
VPE	1 ST

HDC S6 6 BAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	111 mm	Tiefe (inch)	4.3701 inch
Höhe	50.8 mm	Höhe (inch)	2 inch
Breite	34 mm	Breite (inch)	1.3386 inch
Nettogewicht	300 g		

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Chemische Beständigkeit	Substanz Aceton
	Chemische Beständigkeit Beständig
	Substanz Ammoniak, wässrig
	Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
	Substanz Benzin
	Chemische Beständigkeit Beständig
	Substanz Benzol
	Chemische Beständigkeit Beständig
	Substanz Dieselöl
	Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
	Substanz Essigsäure, konzentriert
	Chemische Beständigkeit Beständig
	Substanz Kalilauge (Kaliumhydroxid)
	Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
	Substanz Methanol
	Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
	Substanz Motorenöl
	Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
	Substanz Lauge, verdünnt
	Chemische Beständigkeit Beständig
	Substanz Fluorchlorkohlenwasserstoffe
	Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
	Substanz Außengebrauch
	Chemische Beständigkeit Bedingt beständig

Abmessungen

Breite	34 mm	Länge Sockel	111 mm
Höhe Buchse	50.8 mm		

HDC S6 6 BAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Polzahl	12				
Steckzyklen Ag	≥ 500				
Steckzyklen Au	≥ 500				
Anschlussart	Axialschraubanschluss				
Baugröße	8				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0				
Durchgangswiderstand	≤ 1 mΩ				
Farbe	beige				
Isolationswiderstand	1010 Ω				
Isolierstoff	PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahn-qualifiziert)				
Isolierstoffgruppe	IIIa				
Oberfläche	Silber passiviert				
Typ	Buchse				
Verschmutzungsgrad	3				
Werkstoff	Kupferlegierung				
Baureihe	MixMate				
Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	690 V				
Bemessungsspannung nach UL/CSA	600 V AC/DC				
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984)	8 kV				
Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	100 A				
Bemessungsstrom (UR)	<table><tr><td>Leiteranschlussquerschnitt AWG</td><td>AWG 12</td></tr><tr><td>Bemessungsstrom</td><td>25 A</td></tr></table>	Leiteranschlussquerschnitt AWG	AWG 12	Bemessungsstrom	25 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG	AWG 12				
Bemessungsstrom	25 A				
Bemessungsstrom (cUR)	<table><tr><td>Leiteranschlussquerschnitt AWG</td><td>AWG 12</td></tr><tr><td>Bemessungsstrom</td><td>20 A</td></tr></table>	Leiteranschlussquerschnitt AWG	AWG 12	Bemessungsstrom	20 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG	AWG 12				
Bemessungsstrom	20 A				
Halogenfrei	true				
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2	Ja				
BG	8				
Anzahl Signalkontakte	6				
Anzahl Leistungskontakte	6				

Anschlussdaten PE

Anschlussart PE	Schraubanschluss	Abisolierlänge PE-Anschluss	8 mm
Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss	8 Nm	Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss	6 Nm
Bemessungsquerschnitt	35 mm²	Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE),	AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max.	AWG 2	min.	

Leistungskontakt

Anschlussart Leistungskontakt	Axialschraubanschluss	Polzahl Leistungskontakt	6
Anzugsdrehmoment, Leistungskontakt, max.	8 Nm	Anzugsdrehmoment, Leistungskontakt, min.	6 Nm
Abisolierlänge Leistungskontakt	13 mm	Klemmbereich, Leistungskontakt, max.	35 mm²
Klemmbereich, Leistungskontakt, min.	16 mm²	Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	690 V
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) Leistungskontakt	8 kV	Leistungskontakt	
Innensechskant	4 mm	Bemessungsstrom (DIN EN 61984) Leistungskontakt	100 A

HDC S6 6 BAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Signalkontakt**

Anschlussart Signalkontakt	Schraubanschluss	Polzahl Signalkontakt	6
Schlüsselweite Signalkontakt	SD 0,6 x 3,5	Anzugsdrehmoment, Signalkontakt, max.	0.8 Nm
Anzugsdrehmoment, Signalkontakt, min.	0.4 Nm	Klemmbereich, Signalkontakt, max.	2.5 mm ²
Klemmbereich, Signalkontakt, min.	0.5 mm ²	Abisolierlänge Signalkontakt	12 mm
Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	400 V	Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) Signalkontakt	6 kV
Signalkontakt			
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) Signalkontakt	16 A		

Ausführung

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	13 mm
Anschlussart	Axialschraubanschluss	Baugröße	8
Durchgangswiderstand	≤1 mΩ	Klemmschraube	M 7 x 0,75 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 6	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,	35 mm ² max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.	16 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	35 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²	Oberfläche	Silber passiviert
Werkstoff	Kupferlegierung	BG	8




Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC S6 6 BAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

HDC S6 6 BAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Schlitz-Schraubendreher

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDIS 0.6X3.5X100	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9008390000	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056354	
VPE	1 ST	
Art	SDS 0.6X3.5X100	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9008330000	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056286	
VPE	1 ST	