



**LSF-SMT 3.50/04/180 3.5SN BK TU**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Produktbild**


Vollautomatisch bestückbare Leiterplattenklemme für den Reflowprozess (SMT), mit Push In Leiteranschlusstechnik. Leiteranschluss und Betätigungsrichtung des Schiebers aus einer Richtung (TOP). Verpackung in Box oder Tape-on-Reel. Stiftlängen optimiert auf 1,5 mm bzw. 3,5 mm.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                    |                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max.: 1.5 mm², Tube |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1825660000</a>                                                                                                                            |
| Art                | LSF-SMT 3.50/04/180 3.5SN BK TU                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)         | 4032248328253                                                                                                                                         |
| VPE                | 37 ST                                                                                                                                                 |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14                                                                             |
| Verpackung         | Tube                                                                                                                                                  |

## Technische Daten

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

## Abmessungen und Gewichte

|                      |             |              |             |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| Tiefe                | 7.8 mm      | Tiefe (inch) | 0.3071 inch |
| Höhe                 | 17.5 mm     | Höhe (inch)  | 0.689 inch  |
| Höhe niedrigstbauend | 14 mm       | Breite       | 14.7 mm     |
| Breite (inch)        | 0.5787 inch | Nettogewicht | 2.66 g      |

## Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

## Systemkennwerte

|                                    |                             |                                          |                                |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktfamilie                     | OMNIMATE Signal - Serie LSF | Leiteranschlusstechnik                   | PUSH IN mit Betätigungselement |
| Montage auf der Leiterplatte       | THT/THR-Lötanschluss        | Leiterabgangsrichtung                    | 180°                           |
| Raster in mm (P)                   | 3.50 mm                     | Raster in Zoll (P)                       | 0.138 "                        |
| Polzahl                            | 4                           | Polreihenzahl                            | 1                              |
| Kundenseitig anreihbar             | Nein                        | Anzahl Reihen                            | 1                              |
| Lötstiftlänge (l)                  | 3.5 mm                      | Lötstiftlänge-Toleranz                   | +0.1 / -0.3                    |
| Lötstift-Abmessungen               | 0,35 x 0,8 mm               | Lötstift-Abmessungen=d Toleranz          | 0 / -0.1 mm                    |
| Bestückungsloch-Durchmesser (D)    | 1.1 mm                      | Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm                       |
| Anzahl Lötstifte pro Pol           | 2                           | Abisolierlänge                           | 8 mm                           |
| L1 in mm                           | 10.50 mm                    | L1 in Zoll                               | 0.413 "                        |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20                       | Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106     | fingersicher                   |
| Schutzart                          | IP20                        | Durchgangswiderstand                     | 1,60 mΩ                        |

## Werkstoffdaten

|                                 |                  |                                 |         |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Isolierstoff                    | LCP GF           | Farbe                           | schwarz |
| Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 9011         | Isolierstoffgruppe              | IIla    |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 175            | Moisture Level (MSL)            | 1       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0              | Kontaktmaterial                 | Cu-leg  |
| Schichtaufbau - Lötanschluss    | 4...6 µm Sn matt | Lagertemperatur, min.           | -40 °C  |
| Lagertemperatur, max.           | 70 °C            | Betriebstemperatur, min.        | -50 °C  |
| Betriebstemperatur, max.        | 120 °C           | Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C  |
| Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C           |                                 |         |

### Technische Daten

#### Anschließbare Leiter

|                                                                                                                                                                                                            |                            |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Klemmbereich, min.                                                                                                                                                                                         | 0.13 mm <sup>2</sup>       |                         |                               |
| Klemmbereich, max.                                                                                                                                                                                         | 1.5 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                                                                                                                                                       | AWG 28                     |                         |                               |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                                                                                                                                                       | AWG 14                     |                         |                               |
| eindrätig, min. H05(07) V-U                                                                                                                                                                                | 0.2 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| eindrätig, max. H05(07) V-U                                                                                                                                                                                | 1.5 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| feindrätig, min. H05(07) V-K                                                                                                                                                                               | 0.2 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| feindrätig, max. H05(07) V-K                                                                                                                                                                               | 1.5 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.                                                                                                                                                                      | 0.25 mm <sup>2</sup>       |                         |                               |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.                                                                                                                                                                      | 0.75 mm <sup>2</sup>       |                         |                               |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.                                                                                                                                                                   | 0.25 mm <sup>2</sup>       |                         |                               |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.                                                                                                                                                                   | 1.5 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| Klemmbare Leiter                                                                                                                                                                                           | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindrätig                    |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0.25 mm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal 10 mm                 |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.25/12 HBL</a>  |
|                                                                                                                                                                                                            | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindrätig                    |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0.34 mm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal 10 mm                 |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.34/12 TK</a>   |
|                                                                                                                                                                                                            | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindrätig                    |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0.5 mm <sup>2</sup>           |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal 10 mm                 |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.5/14 OR</a>    |
|                                                                                                                                                                                                            | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindrätig                    |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0.75 mm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal 10 mm                 |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.75/14T HBL</a> |
| Hinweistext                                                                                                                                                                                                |                            |                         |                               |
| Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein. |                            |                         |                               |

#### Bemessungsdaten nach IEC

|                                                                     |                        |                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| geprüft nach Norm                                                   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)                             | 17.5 A          |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)                             | 16 A                   | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)                             | 17.5 A          |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)                             | 14 A                   | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2      | 320 V           |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2     | 160 V                  | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3     | 160 V           |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2  | 2.5 kV                 | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 2.5 kV          |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 2.5 kV                 | Kurzzeitstromfestigkeit                                             | 3 x 1s mit 80 A |

## Technische Daten

### Nenn Daten nach CSA

|                                      |                                                                 |                                      |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA                                                             | Zertifikat-Nr. (CSA)                 | 200039-1664286 |
| Nennspannung (Use group B / CSA)     | 300 V                                                           | Nennspannung (Use group D / CSA)     | 300 V          |
| Nennstrom (Use group B / CSA)        | 10 A                                                            | Nennstrom (Use group D / CSA)        | 10 A           |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28                                                          | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14         |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |                                      |                |

### Nenn Daten nach UL 1059

|                                      |                                                                 |                                      |        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                     | CURUS                                                           | Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693 |
| Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V                                                           | Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059)    | 12 A                                                            | Nennstrom (Use group D / UL 1059)    | 10 A   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28                                                          | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |                                      |        |

### Verpackungen

|                       |                   |           |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Verpackung            | Tube              | VPE Länge | 557.00 mm |
| VPE Breite            | 21.00 mm          | VPE Höhe  | 15.00 mm  |
| Oberflächenwiderstand | Rs = 109 - 1012 Ω |           |           |

### Typprüfungen

|                                                                 |             |                                                                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen                           | Norm        | DIN EN 60512-1-1 / 01.03                                                               |                                 |
|                                                                 | Prüfung     | Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Raster, Lebensdauer                          |                                 |
|                                                                 | Bewertung   | vorhanden                                                                              |                                 |
|                                                                 | Prüfung     | Zulassungskennzeichnung UL                                                             |                                 |
| Prüfung: Klemmbarer Querschnitt                                 | Bewertung   | auf Verpackungsetikett                                                                 |                                 |
|                                                                 | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02 |                                 |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                        | eindrätig 0,14 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                        | mehrdrätig 0,14 mm <sup>2</sup> |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                        | eindrätig 1,5 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                        | mehrdrätig 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                        | AWG 24/1                        |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                        | AWG 24/19                       |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                        | AWG 16/1                        |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                        | AWG 16/19                       |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                              |                                 |
| Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00                                                   |                                 |
|                                                                 | Anforderung | 0,2 kg                                                                                 |                                 |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                        | AWG 24/1                        |

## Technische Daten

|               |             |                                      |                                  |
|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|               |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | AWG 24/19                        |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                  |
|               | Anforderung | 0,3 kg                               |                                  |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | mehrdrähtig 0,25 mm <sup>2</sup> |
|               |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | eindrähtig 0,5 mm <sup>2</sup>   |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                  |
|               | Anforderung | 0,4 kg                               |                                  |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | eindrähtig 1,5 mm <sup>2</sup>   |
|               |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | mehrdrähtig 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|               |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | AWG 16/1                         |
|               |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | AWG 16/19                        |
| Pull-Out Test | Bewertung   | bestanden                            |                                  |
|               | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00 |                                  |
|               | Anforderung | ≥10 N                                |                                  |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | AWG 24/1                         |
|               |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | AWG 24/19                        |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                  |
|               | Anforderung | ≥20 N                                |                                  |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | mehrdrähtig 0,25 mm <sup>2</sup> |
|               |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | H05V-U0.5                        |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                  |
|               | Anforderung | ≥40 N                                |                                  |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | H07V-U1.5                        |
|               |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | H07V-K1.5                        |
|               |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | AWG 16/1                         |
|               |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt   | AWG 16/19                        |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                  |

## Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional push button colours on request</li> <li>• Operating force of slider max. 40 N</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |


**Technische Daten****Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002643    | ETIM 7.0    | EC002643    |
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 9.0  | 27-44-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |

**LSF-SMT 3.50/04/180 3.5SN BK TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Produktbild****Maßbild**