Datenblatt

ST 4000/S J3 M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Mit unseren ST 4000® Hochstromklemmen steht Ihnen ein modulares Baukastensystem zur Verfügung, das Dank der Ringkabelschuh- Anschlusstechnik in der Bahntechnik bewährt, global bekannt und in jedem Teil der Welt einfach montierbar ist.
Die Produkte sind getestet und entsprechen den Anforderungen der Fachnormen EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 und der IEC 61373. Unsere Produkte werden kontinuierlicher Produktüberwachung- und Weiterentwicklung unterzogen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Bolzenklemmen, Querverbindung, Bemessungsquerschnitt:
Best.-Nr.	1809320000
Art	ST 4000/S J3 M8
GTIN (EAN)	4032248293742
VPE	50 ST
Lieferstatus	Abgekündigt

Datenblatt

ST 4000/S J3 M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	134.3 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl	3

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	4 kV	Nennstrom	269 A

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	120 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.	4 mm²

Maße

Raster in mm (P)	40.00 mm

Systemkennwerte

Anzahl der Etagen	1	Etagen intern gebrückt	Nein
PE-Anschluss	Nein		

Werkstoffdaten

Farbe	silber

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Montageart	Direktmontage		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		