

SAIL-VSB-180-1.5U(0.5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M8/M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein LED angezeigt. Die Ventilstecker besitzen eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im verschraubten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend, daher bietet Weidmüller unterschiedliche Versionen an.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Ventilleitung (konfektioniert), Kabelende offen - Ventilstecker, Bauform B Industrie (11 mm), Kabellänge: 1.5 m, PUR, schwarz |
| Best.-Nr. | 1845140150 |
| Art | SAIL-VSB-180-1.5U(0.5) |
| GTIN (EAN) | 4032248358281 |
| VPE | 1 ST |

SAIL-VSB-180-1.5U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 65 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Technische Daten

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Codierung | Bauform B Industrie (11 mm) | Anschlussgewinde | sonstige |
| Kontaktoberfläche | verzиннt | LED | Ja |
| Ausführung | Kabelende offen - Ventilstecker | Kontaktmaterial | CuZn |
| Nennspannung | 24 V | Nennstrom | 4 A |
| Schutzart | IP67, im verschraubten Zustand | Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Temperaturbereich Gehäuse | -25...+80 °C | Anzugsdrehmoment | M3 Befestigungsschraube: 0,4 Nm |

Technische Daten Kabel

| | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| Kabellänge | 1.5 m | Mantelfarbe | schwarz |
| Schleppkettentauglichkeit | Ja | Aderquerschnitt | 0.5 mm ² |
| Geschirmt | Nein | Halogene | Nein |
| Mantelmaterial | PUR | Temperaturbereich, fest verlegt | -50...80 °C |
| Temperaturbereich, bewegt | -25...80 °C | Polzahl | 3 |
| Außendurchmesser | 4.6 mm ± 0.2 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |


SAIL-VSB-180-1.5U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltbild

