




Abbildung ähnlich



Die ET S7, nichtklebende Etiketten, in DIN-A4-Format dienen zur Kennzeichnung der S300, S400 und S7 Module der Firma Siemens. Mit der Weidmüller Software M-Print® Pro können sie individuell mit Laserdruck beschriftet werden.

- Grundfarben gelb oder türkis mit schwarzem Vordruck (Felder)
- Leicht vereinzelbare Etiketten (nicht klebend)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	LaserMark, Gerätemarkierer, 208 x 17.3 mm, Siemens, gelb
Best.-Nr.	1847650000
Art	ET S7-300-GE-A4-2
GTIN (EAN)	4032248366361
VPE	10 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-05-30T00:00:00+02:00
Produktalternative	THM ET S7 300-2 GE

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.1 mm	Tiefe (inch)	0.0039 inch
Höhe	208 mm	Höhe (inch)	8.189 inch
Breite	17.3 mm	Breite (inch)	0.6811 inch
Nettogewicht	29.1 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Anzahl je Bogen	22	
Aufdruckverfahren	Laserdruck	
Breite	17.3 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	gelb	
Halogene	Ja	
Werkstoff	Vinylfilm	
Anzahl Markierer pro VPE	220	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen
	Anzahl Verbund pro VPE	10
	Anzahl Markierer pro Verbund	22
Zulassung nach UL 969	Nein	
kompatibler Drucker		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 22 Device markers	
Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C	
Applikation / Hersteller	Siemens	

Gerätemarkierer

Halogene	Ja
----------	----

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Zeichnungen

