



**LSF-SMT 7.62/05/90 1.5SN BK TU**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Produktbild**


Vollautomatisch bestückbare Leiterplattenklemme für den Reflowprozess (SMT), mit Push In Leiteranschlusstechnik. Leiteranschluss und Betätigungsrichtung des Schiebers aus einer Richtung (TOP). Verpackung in Box oder Tape-on-Reel. Stiftlängen optimiert auf 1,5 mm bzw. 3,5 mm.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                    |                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max.: 1.5 mm², Tube |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1869290000</a>                                                                                                                           |
| Art                | LSF-SMT 7.62/05/90 1.5SN BK TU                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)         | 4032248444625                                                                                                                                        |
| VPE                | 15 ST                                                                                                                                                |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: 800 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14                                                                            |
| Verpackung         | Tube                                                                                                                                                 |

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Konform                     |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693                      |

### Abmessungen und Gewichte

|                      |             |              |             |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| Tiefe                | 14.75 mm    | Tiefe (inch) | 0.5807 inch |
| Höhe                 | 10 mm       | Höhe (inch)  | 0.3937 inch |
| Höhe niedrigstbauend | 8.5 mm      | Breite       | 34.68 mm    |
| Breite (inch)        | 1.3654 inch | Nettogewicht | 5.73 g      |

### Temperaturen

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
|--------------------------------|--------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Systemkennwerte

|                                    |                             |                                          |                                |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktfamilie                     | OMNIMATE Signal - Serie LSF | Leiteranschlusstechnik                   | PUSH IN mit Betätigungselement |
| Montage auf der Leiterplatte       | THT/THR-Lötanschluss        | Leiterabgangsrichtung                    | 90°                            |
| Raster in mm (P)                   | 7.62 mm                     | Raster in Zoll (P)                       | 0.300 "                        |
| Polzahl                            | 5                           | Polreihenzahl                            | 1                              |
| Kundenseitig anreihbar             | Nein                        | Anzahl Reihen                            | 1                              |
| Lötstiftlänge (l)                  | 1.5 mm                      | Lötstiftlänge-Toleranz                   | 0 / -0.3 mm                    |
| Lötstift-Abmessungen               | 0,35 x 0,8 mm               | Lötstift-Abmessungen=d Toleranz          | 0 / -0.1 mm                    |
| Bestückungsloch-Durchmesser (D)    | 1.1 mm                      | Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm                       |
| Anzahl Lötstifte pro Pol           | 2                           | Abisolierlänge                           | 8 mm                           |
| L1 in mm                           | 30.48 mm                    | L1 in Zoll                               | 1.200 "                        |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20                       | Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106     | fingersicher                   |
| Schutzart                          | IP20                        | Durchgangswiderstand                     | 1,60 mΩ                        |

### Werkstoffdaten

|                                 |                  |                                 |         |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Isolierstoff                    | LCP GF           | Farbe                           | schwarz |
| Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 9011         | Isolierstoffgruppe              | IIIa    |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 175            | Moisture Level (MSL)            | 1       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0              | Kontaktmaterial                 | Cu-leg  |
| Schichtaufbau - Lötanschluss    | 4...6 µm Sn matt | Lagertemperatur, min.           | -40 °C  |
| Lagertemperatur, max.           | 70 °C            | Betriebstemperatur, min.        | -50 °C  |
| Betriebstemperatur, max.        | 120 °C           | Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C  |
| Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C           |                                 |         |

### Technische Daten

#### Anschließbare Leiter

|                                                                                                                                                                                                            |                            |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Klemmbereich, min.                                                                                                                                                                                         | 0.13 mm <sup>2</sup>       |                         |                               |
| Klemmbereich, max.                                                                                                                                                                                         | 1.5 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                                                                                                                                                       | AWG 28                     |                         |                               |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                                                                                                                                                       | AWG 14                     |                         |                               |
| eindräftig, min. H05(07) V-U                                                                                                                                                                               | 0.2 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| eindräftig, max. H05(07) V-U                                                                                                                                                                               | 1.5 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| feindräftig, min. H05(07) V-K                                                                                                                                                                              | 0.2 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| feindräftig, max. H05(07) V-K                                                                                                                                                                              | 1.5 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.                                                                                                                                                                      | 0.25 mm <sup>2</sup>       |                         |                               |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.                                                                                                                                                                      | 0.75 mm <sup>2</sup>       |                         |                               |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.                                                                                                                                                                   | 0.25 mm <sup>2</sup>       |                         |                               |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.                                                                                                                                                                   | 1.5 mm <sup>2</sup>        |                         |                               |
| Klemmbare Leiter                                                                                                                                                                                           | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindräftig                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0.25 mm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal 10 mm                 |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.25/12 HBL</a>  |
|                                                                                                                                                                                                            | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindräftig                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0.34 mm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal 10 mm                 |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.34/12 TK</a>   |
|                                                                                                                                                                                                            | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindräftig                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0.5 mm <sup>2</sup>           |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal 10 mm                 |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.5/14 OR</a>    |
|                                                                                                                                                                                                            | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindräftig                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0.75 mm <sup>2</sup>          |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal 10 mm                 |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0.75/14T HBL</a> |
| Hinweistext                                                                                                                                                                                                |                            |                         |                               |
| Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein. |                            |                         |                               |

#### Bemessungsdaten nach IEC

|                                                                     |                        |                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| geprüft nach Norm                                                   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)                             | 17.5 A          |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)                             | 17.5 A                 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)                             | 17.5 A          |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)                             | 15 A                   | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2      | 800 V           |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2     | 630 V                  | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3     | 500 V           |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2  | 6 kV                   | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 6 kV            |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 6 kV                   | Kurzzeitstromfestigkeit                                             | 3 x 1s mit 80 A |

## Technische Daten

## Nenndaten nach CSA

|                                      |                                                                 |                                      |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA                                                             | Zertifikat-Nr. (CSA)                 | 200039-1664286 |
| Nennspannung (Use group B / CSA)     | 300 V                                                           | Nennspannung (Use group C / CSA)     | 150 V          |
| Nennspannung (Use group D / CSA)     | 300 V                                                           | Nennstrom (Use group B / CSA)        | 10 A           |
| Nennstrom (Use group C / CSA)        | 10 A                                                            | Nennstrom (Use group D / CSA)        | 10 A           |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28                                                          | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14         |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |                                      |                |

## Nenndaten nach UL 1059

|                                      |                                                                 |                                      |        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                     | CURUS                                                           | Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693 |
| Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V                                                           | Nennspannung (Use group C / UL 1059) | 150 V  |
| Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V                                                           | Nennstrom (Use group B / UL 1059)    | 12 A   |
| Nennstrom (Use group C / UL 1059)    | 10 A                                                            | Nennstrom (Use group D / UL 1059)    | 10 A   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28                                                          | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |                                      |        |

## Verpackungen

|                       |                   |           |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Verpackung            | Tube              | VPE Länge | 556.00 mm |
| VPE Breite            | 20.00 mm          | VPE Höhe  | 16.00 mm  |
| Oberflächenwiderstand | Rs = 109 - 1012 Ω |           |           |

## Typprüfungen

|                                                                 |             |                                                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen                           | Norm        | DIN EN 60512-1-1 / 01.03                                                                  |                                 |
|                                                                 | Prüfung     | Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Raster, Zulassungskennzeichnung UL, Lebensdauer |                                 |
|                                                                 | Bewertung   | vorhanden                                                                                 |                                 |
| Prüfung: Klemmbarer Querschnitt                                 | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02    |                                 |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | eindrätig 0,14 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | mehrdrätig 0,14 mm <sup>2</sup> |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | eindrätig 1,5 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | mehrdrätig 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 24/1                        |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 24/19                       |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 16/1                        |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                           | AWG 16/19                       |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                 |
| Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00                                                      |                                 |
|                                                                 | Anforderung | 0,2 kg                                                                                    |                                 |

**Technische Daten**

|                                 |                                 |                                      |                      |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Pull-Out Test                   | Leitertyp                       | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 24/1             |
|                                 |                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 24/19            |
|                                 | Bewertung                       | bestanden                            |                      |
|                                 | Anforderung                     | 0,3 kg                               |                      |
|                                 | Leitertyp                       | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | mehrdrähtig 0,25 mm² |
|                                 |                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | eindrähtig 0,5 mm²   |
|                                 | Bewertung                       | bestanden                            |                      |
|                                 | Anforderung                     | 0,4 kg                               |                      |
|                                 | Leitertyp                       | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | eindrähtig 1,5 mm²   |
|                                 |                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | mehrdrähtig 1,5 mm²  |
|                                 |                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 16/1             |
|                                 |                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 16/19            |
|                                 | Bewertung                       | bestanden                            |                      |
|                                 | Norm                            | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00 |                      |
|                                 | Anforderung                     | ≥10 N                                |                      |
|                                 | Leitertyp                       | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 24/1             |
|                                 |                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 24/19            |
|                                 | Bewertung                       | bestanden                            |                      |
|                                 | Anforderung                     | ≥20 N                                |                      |
|                                 | Leitertyp                       | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | mehrdrähtig 0,25 mm² |
| Leitertyp und Leiterquerschnitt |                                 | H05V-U0.5                            |                      |
| Bewertung                       | bestanden                       |                                      |                      |
| Anforderung                     | ≥40 N                           |                                      |                      |
| Leitertyp                       | Leitertyp und Leiterquerschnitt | H07V-U1.5                            |                      |
|                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt | H07V-K1.5                            |                      |
|                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt | AWG 16/1                             |                      |
|                                 | Leitertyp und Leiterquerschnitt | AWG 16/19                            |                      |
| Bewertung                       | bestanden                       |                                      |                      |

**Wichtiger Hinweis**


|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional push button colours on request</li> <li>• Operating force of slider max. 40 N</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

**Technische Daten****Klassifikationen**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             |             |
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |

## Zeichnungen


### Produktbild




### Maßbild



### Diagramm



### Diagramm



### Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art        | SDIS 0.4X2.5X75            | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008370000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056330              |                                  |
| VPE        | 1 ST                       |                                  |
| Art        | SDS 0.4X2.5X75             | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9009030000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248266944              |                                  |
| VPE        | 1 ST                       |                                  |