

**Produktbild**

Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	I-Reihe, Zubehör, Abschlussplatte, Zwischenplatte, dunkelbeige, 4 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1859570000</a>
Art	IEPL
GTIN (EAN)	4032248465750
VPE	25 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

RoHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	44.85 mm	Tiefe (inch)	1.7657 inch
Höhe	105.9 mm	Höhe (inch)	4.1693 inch
Breite	4 mm	Breite (inch)	0.1575 inch
Nettogewicht	6.72 g		

### Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Tragschiene	TS 35
---------------	---------------	-------------	-------

### Maße

Versatz TS 35	53 mm
---------------	-------

### Systemkennwerte

Ausführung	Zwischenplatte	Tragschiene	TS 35
------------	----------------	-------------	-------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

### weitere technische Daten

rastbar	Ja	Befestigungsart	gerastet
Einbauhinweis	Direktmontage		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		