

SAIE-M5S-3-0.2U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaustecker, M5, Stift, gerade, Montagegewinde: , Polzahl: 3, Litzen-/Kabellänge: 0.2 m
Best.-Nr.	1873050000
Art	SAIE-M5S-3-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478415
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	4 g
--------------	-----

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	3	Kontaktoberfläche	vergoldet
Anschlussart	Stift	Gehäusebasismaterial	Messing, vernickelt
Nennspannung	60 V	Nennstrom	1 A
Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand	Steckzyklen	≥ 500
Verschraubung	M 5	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+80 °C

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt	0.14 mm ²	Litzen-/Kabellänge	0.2 m
Farbcodierung	braun, blau, schwarz	Polzahl	3

Allgemeine Daten


Polzahl	3	Anschlussgewinde	M5
Kontaktoberfläche	vergoldet	Aderquerschnitt	0.14 mm ²
Anschlussart	Stift	Gehäusebasismaterial	Messing, vernickelt
Nennspannung	60 V	Nennstrom	1 A
Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand	Steckzyklen	≥ 500
Verschraubung	M 5	Werkstoff	PVC
Nennspannung	60 V	Anschluss 1	M5
Anschluss 2	Flying wires	Litzen-/Kabellänge	0.2 m
Temperaturbereich Gehäuse	-25...+80 °C	Leiteraußendurchmesser	-

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Zeichnungen

Schaltbild



Polbild